

面取りバー



78665



78666

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
78665	スリー 替刃S-10、S-20、S-35付	3,500 (税別)	SP	147×23×23	36g	3	4 960910 786653
78666	消耗品 替刃 S-10 2本入 面取りバー スリー用	1,200 (税別)	SP	48×12×3	2g	10	4 960910 786660

特長

- 3種類のハイス鋼替刃でプラスチックからアルミ・真ちゅう・鋳物・鉄までの素材に対応できます。

用途

- 金属部品などの面取り・バリ取りに。

仕様

材質	本体：プラスチック 刃：ハイス鋼
----	---------------------

ハンド吸着盤



74481



74482



74483



74484

特長

- 持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくいものの運搬に便利です。

※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。

用途

- 冷蔵庫・家具・ガラス板などの運搬に。

仕様

	シングルA	シングルB	ダブルA	ダブルB
吸着力	25kg		70kg	25kg
材質	本体:アルミ レバー:アルミ 吸着面:ゴム	本体:アルミ レバー:プラスチック 吸着面:ゴム	本体:アルミ レバー:鉄 吸着面:ゴム	本体:アルミ レバー:鉄 吸着面:ゴム
吸着面サイズ	φ123mm		φ115mm	φ100mm

製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
74481	シングル A	3,900 (税別)	SP	123×123×104	472g	6	4 960910 744813
74482	シングル B	5,200 (税別)	SP	213×156×74	780g	4	4 960910 744820
74483	ダブル A	6,800 (税別)	SP	390×115×70	984g	4	4 960910 744837
74484	ダブル B ワンタッチ	5,500 (税別)	箱	244×100×125	735g	4	4 960910 744844

曲尺
直尺
マシ直尺
アルミ製直尺
樹脂製直尺
スライド型
ノギス
コンパス
測量用品
はかり
レベル
レーザー!
墨つけ
丸ノコ
建築用工具
工場用工具
温度計
湿度計
環境測定器
アウトドア
ルーペ
製図用品
マグネット