

## 冷蔵庫用デジタル温度計

73042



製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
73042	A 最高・最低 隔測式 <span style="color:red">M</span> <span style="color:blue">C</span> <span style="color:yellow">L</span> <span style="color:pink">□</span>	2,500 (税別)	<span style="color:orange">SP</span>	65×65×19	75g	10	4 960910 730427

### 特長

- 冷蔵庫内外の温度を切り替え表示できます。
- 最高・最低・現在温度を同時に表示します。
- 水濡れも安心の防水仕様です。
- スタンド・マグネット・フック穴があるので、様々な場所に設置可能です。

### 用途

- 冷蔵庫内外の温度測定に。

### 仕様

精度	冷蔵庫外部(OUT):0~40℃±1℃ それ以外±2℃ 冷蔵庫内部(IN):-10~40℃±1℃ それ以外±2℃
測定範囲	冷蔵庫外部(OUT):-5~50℃ 冷蔵庫内部(IN):-50~70℃
最小表示	IN・OUT:1℃ MAX・MIN:1℃
コード長	3m
材質	本体:ポリカーボネート・ABS樹脂
電源	アルカリ電池 LR44 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
防水構造	保護等級IPX4※1 (本体・温度センサーとも)

※1 IPX4 防水性能:あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。

## 冷蔵庫用温度計

抗菌剤  
配合



72532

抗菌剤  
配合



72703

72692



製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
72532	A マグネット付 <span style="color:red">M</span> <span style="color:blue">C</span> <span style="color:yellow">L</span> <span style="color:pink">□</span>	320 (税別)	<span style="color:orange">SP</span>	135×24×7	20g	10	4 960910 725324
72703	A-3 丸型5cm <span style="color:blue">C</span>	900 (税別)	<span style="color:orange">SP</span>	φ50×20	17g	5	4 960910 727038
72692	A-4 隔測式 マグネット付 <span style="color:red">M</span> <span style="color:blue">C</span>	3,900 (税別)	<span style="color:orange">SP</span>	144×41×26	70g	4	4 960910 726925

### 特長

- A:裏面にはマグネットと両面接着スポンジが付いていますので、冷蔵庫内の見やすい場所に設置して測定します。
- A-3:アルミベースに温度計を掛けて設置します。アルミベースは2枚付いていますので、冷凍庫と冷蔵庫や冷蔵庫と野菜室など、設置したい場所2ヶ所にアルミベースを貼り付け、温度計を移動させて測定します。適温目安イラストシール付です。
- A-4:センサーを冷蔵庫の中に差し込み、本体を外に設置して外から中の温度を測定します。(コード長70cm、感温部5cm)

### 仕様

	A	A-3	A-4
精度		±2℃	
測定範囲	-30~50℃	-34~50℃	-40~50℃
1目盛	1℃	2℃	
材質	本体:ポリスチレン樹脂 (抗菌剤配合)	本体:ABS樹脂 (抗菌剤配合) 目盛カバー:ポリスチレン樹脂	本体:ABS樹脂 目盛板:アルミ
付属品	両面接着スポンジ	7mm×5mm両面接着イラストシール	ホルダー

## ホームサーモ デジタル T 温度 冷蔵庫用

72980



製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
72980	丸型 <span style="color:red">M</span> <span style="color:blue">C</span> <span style="color:pink">□</span>	1,400 (税別)	<span style="color:orange">SP</span>	φ50×20	38g	10	4 960910 729803

### 特長

- 裏面にはマグネットが付いています。余ったコードは本体に巻き付ける事ができ邪魔になりません。コードには2個吸盤が付いているので固定することができます。

### 用途

- 冷蔵庫内の温度測定に。

### 仕様

精度	-10~30℃±1℃ それ以外±2.5℃
測定範囲	-30~50℃
コード長	1.2m
材質	本体:ABS樹脂
電源	アルカリ電池 LR1130 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)

## ホームサーモ デジタル T 温度 クッキング用

72978



72979



製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	本体サイズ (mm)	製品質量	入数	JANコード
72978	ピンク <span style="color:blue">C</span> <span style="color:pink">□</span>	1,400 (税別)	<span style="color:orange">SP</span>	213×25×15	21g (キャップ電池含)	5	4 960910 729780
72979	グリーン <span style="color:blue">C</span> <span style="color:pink">□</span>	1,400 (税別)	<span style="color:orange">SP</span>				4 960910 729797

### 特長

- ON/OFFスイッチの操作だけで温度が測れます。
- 検温部が長いので安全に使用できます。
- 防滴構造です。

### 用途

- 油の温度や食材の中の温度測定に。

### 仕様

精度	0~100℃±1℃ それ以外±2℃
測定範囲	-30℃~250℃
最小測定	0.1℃
表示	4桁 文字高11mm
材質	表示部:キャップ:ABS樹脂 検温部:ステンレス
電源	アルカリ電池 LR44 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
付属品	キャップ

曲尺

直尺  
マシンスケール

アルミ製  
直尺

樹脂製・  
竹製直尺

スヤ上型  
フロートマター

ノギス  
マシノリナー

コンパス  
巻尺

測量用品

はかり

レベル

レーザー!  
光学機器

墨付け、  
基準出し  
レベル

丸ノコ  
ガイド定規

建築用  
道具

工場用  
工具

温度計・湿度計  
環境測定器

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット