

19. 製図用品

確かな描線で信頼をつなぐ。



Work Together

曲尺
直尺
直尺
アルミ製
直尺
樹脂製
竹製直尺
スライド定規
プラスチック製
直尺
プラスチック製
直尺

コンパス

測量用品

はかり

レベル

レーザー!

墨つけ

丸ノコ

建築用工具

工場用工具

温度計

アウトドア

ルーペ

製図用品

マグネット

JIS JIS認証品 方眼目盛付 エッジ付
包装形態: スリーブパック 袋入 ビニールケース


*アクリル樹脂は透明度が高く、汚れも簡単に落とせます。ただし、シンナー等では拭かないでください。

直定規 アクリル製

75329



77089



77041



製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
77041	15cm	230 (税別)		160×30×2	11g	4	4 960910 770416
75310	30cm	400 (税別)		309×32×3	33g	4	4 960910 753105
75329	45cm	750 (税別)		459×43×3	67g	10	4 960910 753297
77089	方眼直定規 30cm	780 (税別)		311×45×3	48g	4	4 960910 770898
77097	方眼直定規 45cm	1,300 (税別)		459×50×3	81g	4	4 960910 770973

特長 用途


- 平行ライン付で、レイアウト作業・線引き作業などに最適です。
- 方眼目盛付はレイアウト作業・線引き作業などのスピードアップが図れます。

仕様

材質	アクリル樹脂
伸縮率	1℃の変化で1mmに対して7~8×10 ⁻⁵ mm伸縮

カッティングスケール アクリル製 ステン鋼付

77085



製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
77085	30cm	1,200 (税別)		310×55×5	110g	5	4 960910 770850
77086	50cm	1,900 (税別)		510×60×5	165g	5	4 960910 770867

特長 用途

- カッター面は丈夫なステンレス細板付で、カッターの刃が食い込みず、スムーズなカッティング作業ができます。
- 方眼目盛付でレイアウト作業・線引き作業などのスピードアップが図れます。


仕様

ステンレス細板付

材質	本体:アクリル樹脂 カッター面:ステンレス
伸縮率	1℃の変化で1mmに対して7~8×10 ⁻⁵ mm伸縮

データ読取スケール アクリル製

77070



製品コード (品番)	品名	標準小売価格	包装形態	全長×巾×厚さ (mm)	製品質量	入数	JANコード
77070	30cm	720 (税別)		316×40×3	42g	10	4 960910 770706

特長 用途

- カラーの帯で、データの読み取りに便利です。

仕様

材質	アクリル樹脂
伸縮率	1℃の変化で1mmに対して7~8×10 ⁻⁵ mm伸縮