

# ステンレスボールバルブ



## UF

### 1000型 フルボアボールバルブ

SCS14A



アクチュエーター搭載可能  
ロック付生産対応可能  
目盛板付き対応可能

呼び径		d1	L	H	D
8 A	1/4 B	10.6	58	53	100
10	3/8	12.5	58	53	100
15	1/2	15	61	56	100
20	3/4	20	72	61	130
25	1	25	85	72	150
32	1 1/4	32	97	79	150
40	1 1/2	38	116	86	180
50	2	50	133	94	180
材質	ボデー ボール ステム		SCS14A SUS316 SUS316	チャップ ハンドル	SCS14A R-PTFE SUS304
最高許容圧力	常温の水、油、ガス 飽和蒸気		5.5 MPa 1.0 MPa	(ガスは可燃性・毒性以外のガス)	

## UFT

### 1000型 フルボアボールバルブ(Tハンドル)

SCS14A



呼び径		d1	L	H	D
8 A	1/4 B	10.6	58	48	55
10	3/8	12.5	58	48	61
15	1/2	15.0	61	51	61
20	3/4	20	72	55	66
25	1	25	85	65	75
材質	ボデー ボール ステム		SCS14A SUS316 SUS316	チャップ ハンドル	SCS14A R-PTFE SUS304
最高許容圧力	常温の水、油、ガス 飽和蒸気		5.5 MPa 1.0 MPa	(ガスは可燃性・毒性以外のガス)	

## U3BN

### 1000型 フルボアボールバルブ

SCS14A



呼び径		d1	L	H	D
8 A	1/4 B	9.2	52	32	80
10	3/8	12.5	52	35.5	80
15	1/2	15	70.5	54	100
20	3/4	20	73	62.5	148
25	1	25	84.5	72	148
32	1 1/4	32	101	81.5	190
40	1 1/2	40	112.5	91.6	190
50	2	50	134.5	99.5	190
材質	ボデー ボール ステム		SCS14A SUS316 SUS316	チャップ ハンドル	SCS14A R-PTFE SUS304
最高許容圧力	常温の水、油、ガス 飽和蒸気		5.5 MPa 1.0 MPa	(ガスは可燃性・毒性以外のガス)	

## SWU3BN

### 1000型 フルボアボールバルブ(さし込み溶接形)

SCS14A



呼び径		d1	L	H	D
8 A	1/4 B	9.2	52	32	80
10	3/8	12.5	52	35.5	80
15	1/2	15	70.5	54	100
20	3/4	20	73	62.5	148
25	1	25	84.5	72	148
32	1 1/4	32	101	81.5	190
40	1 1/2	40	112.5	91.6	190
50	2	50	134.5	99.5	190
材質	ボデー ボール ステム		SCS14A SUS316 SUS316	チャップ ハンドル	SCS14A R-PTFE SUS304
最高許容圧力	常温の水、油、ガス 飽和蒸気		5.5 MPa 1.0 MPa	(ガスは可燃性・毒性以外のガス)	

青銅・黄銅バルブ

ボールバルブ

ステンレスバルブ

ステンレスボールバルブ

J型バルブ

汎用コックバルブ

自動バルブ

製品購入数量

関連資料