



PRICE-BODY

エアファイル・ボディ AIR FILE BODY

980

BODY "S"



0.4kg



8mm



7,500bpm



プッシュスイッチ

ITEM NO.

TAF-7500-S

- 最軽量400g
- プッシュスイッチ。押さえるとオン、手を離すとオフと断続的な作業に適した設計。
- 後方排気式で切削面に風が舞いにくい設計。(マフラーの先からの排気)
- ストローク速度が早く(7,500bpm)高い切削力

- Suitable for work which turning ON/OFF frequently
- Fast Speed / 7500bpm
- Safety Throttle Lever
- Stroke speed is high (7,500bpm). High ability for cutting.
- Slim Body & Light Weight / 0.4kg
- Rear Exhaust



ハードケース別売
HARD CASE NOT INCLUDE

BODY "M"



1.1kg



10mm



3,700bpm



スライドスイッチ

ITEM NO.

TAF-3700-M

- 重量があるので、長時間の作業向き。(押し付けることなく重力でヤスリ部に加重されます)
- 重量があるのでヤスリ部が飛び跳ねることなくヤスリの寿命を伸ばします。
- 中型で手になじみます。 ● ストロークが長く(10mm)高い切削力
- 本体がコンパクトで収納に便利

- Suitable for continuous filing by easy
- Durable, Powerful and Low Vibration by Strong body
- Moderate stroke speed, 3,700bpm, ideal for long life filing.
- Piston stroke is long (10mm). High ability for cutting.
- Body is Compact



ハードケース別売
HARD CASE NOT INCLUDE

BODY "L"



0.85kg



10mm



5,000bpm



プッシュスイッチ

ITEM NO.

TAF-5000-L

- 重量があるので、長時間の作業向き。(押し付けることなく重力でヤスリ部に加重されます)
- 重量があるのでヤスリ部が飛び跳ねることなくヤスリの寿命を伸ばします。
- スピード調節機能内蔵本体でスピード調整可能。
- 中型で手になじみます。 ● ストロークが長く(10mm)高い切削力

- Adjustable Stroke Speed
- Durable, Powerful and Low Vibration by Strong body
- Safety Throttle Lever
- Suitable for work which turning ON/OFF frequently
- Piston stroke is long (10mm). High ability for cutting.
- Rear Exhaust



ハードケース別売
HARD CASE NOT INCLUDE

使用上の注意

使用前・使用後はエア吸い込み口より点油下さい。使用時は必ず、防護メガネ及び手袋を使用下さい。

鉄ヤスリ

組ヤスリ

技能五輪認定

コテンダヤスリ

精密ヤスリ

ダイヤモンド

のこヤスリ

波目ヤスリ

鬼目ヤスリ

修正ヤスリ

露点計専用ヤスリ

その他

外国製ヤスリ

付録