



スプラインナット

THK 総合カタログ

A 製品解説

特長.....	A14-2
スプラインナットの特長.....	A14-2
・ 構造と特長.....	A14-2
・ 専用軋造軸の特長.....	A14-3
・ 高強度亜鉛合金.....	A14-3
・ 回転方向すきま.....	A14-4
選定のポイント.....	A14-5
スプラインナットの選定.....	A14-5
寸法図・寸法表	
DPM形.....	A14-8
DP形.....	A14-10
設計のポイント.....	A14-12
はめあい.....	A14-12
取付け.....	A14-12
潤滑.....	A14-13
呼び形番.....	A14-14
・ 呼び形番の構成例.....	A14-14
・ ご発注時の注意点.....	A14-14

B サポートブック(別冊)

特長.....	B14-2
スプラインナットの特長.....	B14-2
・ 構造と特長.....	B14-2
・ 専用軋造軸の特長.....	B14-3
・ 高強度亜鉛合金.....	B14-3
・ 回転方向すきま.....	B14-4
選定のポイント.....	B14-5
スプラインナットの選定.....	B14-5
メンテナンス.....	B14-8
潤滑.....	B14-8
呼び形番.....	B14-9
・ 呼び形番の構成例.....	B14-9
・ ご発注時の注意点.....	B14-9