

No. 16 『造作大工用 究極仕様』 木工用マルチタイプ

	品番	外径	刃厚	内径	刃数	刃型	定価	NET	JANコード*
	US-125	125	1.6	20	45	中心9本組刃	¥5,000		4949022 005104
	US-147	147	1.6	20	54	中心9本組刃	¥5,000		4949022 005111
	US-165	165	1.6	20	54	中心9本組刃	¥5,000		4949022 004947
	US-190	190	1.6	20	54	中心9本組刃	¥5,000		4949022 004954
<p>◆ 一般木材・集成材・コンパネ・新建材・ケイカル板・etc ⇒ 『木工用マルチタイプ』</p> <p>◆ 『HRA93.5 高硬度チップ』及び『R中心9本組刃』採用により、直進性抜群・軽切削感・美しい切削肌・長切れを実現</p> <p>◆ M型レーザースリット&特殊樹脂採用『高性能・制振・静音タイプ』</p>									

No. 17 『構造用合板・コンパネ・新建材・etc』

	品番	外径	刃厚	内径	刃数	刃型	定価	NET	JANコード
	DBG-147	147	1.6	20	54	中心9本組刃	¥4,400		4949022 004787
	DBG-165	165	1.6	20	54	中心9本組刃	¥4,400		4949022 004206
	DBG-185	185	1.6	20	54	中心9本組刃	¥4,400		4949022 004213
	DBG-190	190	1.6	20	54	中心9本組刃	¥4,400		4949022 004220
<p>◆ ダイライト・OSB・コンパネ・パネルコート・化粧ケイカル板・etc</p> <p>◆ 『HRA93.5 高硬度チップ』及び『R中心9本組刃』採用により長切れを実現</p>									

No. 18 『パーティクルボード』 床下難切材・etc

	品番	外径	刃厚	内径	刃数	刃型	定価	NET	JANコード
	PB-125	125	1.6	20	14	中心交互刃	¥4,600		4949022 003629
	PB-147	147	1.6	20	18	中心交互刃	¥4,600		4949022 005128
	PB-165	165	1.6	20	24	中心交互刃	¥4,600		4949022 003636
	PB-190	190	1.6	20	24	中心交互刃	¥4,600		4949022 003643
<p>◆ ケイカル板・フレキシブルボード・窯業系サイディング・etc</p> <p>◆ 『HRA93.5 高硬度チップ』採用により長切れを実現</p> <p>◆ 床下難切材『パーティクルボード』が250m程度切断できます。</p>									

No. 19 内装作業用 『インテリアソー』

	品番	外径	刃厚	内径	刃数	刃型	定価	NET	JANコード
	IS-100	100	1.0	20	40	中心交互刃	¥5,200		4949022 004619
	IS-125	125	1.0	20	50	中心交互刃	¥5,200		4949022 004626
	IS-147	147	1.2	20	54	中心交互刃	¥5,200		4949022 005135
	IS-165	165	1.2	20	60	中心交互刃	¥5,200		4949022 004633
IS-190	190	1.2	20	60	中心交互刃	¥5,200		4949022 004640	
<p>◆ キッチンパネル ⇒ メラミン化粧板・ホーロー板『これ1枚で両方切れる！！』</p> <p>◆ 一般木材『釘も切れる！！』</p> <p>◆ 石膏ボード・パーティクルボード・アルミ材・薄鉄板・etc 内装作業用として最適！</p>									