

## No. 29 窯業系サイディング用『快刀乱麻』

	品番	外径	刃厚	内径	刃数	刃型	定価	NET	JANコード
	KR3-80	80	1.35	20	12	中心交互刃	¥9,600		4949022 003919
	KR3-100	100	1.35	20	14	中心交互刃	¥10,000		4949022 003926
	KR3-110	110	1.35	20	16	中心交互刃	¥10,300		4949022 003933
	KR3-125	125	1.35	20	18	中心交互刃	¥10,700		4949022 003940
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 業界屈指の超薄刃で軽い切削感</li> <li>◆ 『HRA93.5 高硬度チップ』採用により長切れを実現</li> <li>◆ 衝撃的価格によりランニングコスト大幅ダウン</li> </ul>									

## No. 30 窯業系サイディング用『一刀両断 ザ・サイディングソー』

	品番	外径	刃厚	内径	刃数	刃型	定価	NET	JANコード
	SD-80	80	1.8	20	12	中心交互刃	¥5,000		4949022 000017
	SD-100	100	1.8	20	14	中心交互刃	¥5,100		4949022 000024
	SD-110	110	1.8	20	16	中心交互刃	¥5,200		4949022 000031
	SD-125	125	1.8	20	18	中心交互刃	¥5,400		4949022 000048
	SD-160	160	1.8	20	24	中心交互刃	¥5,900		4949022 000055
	SD-180	180	1.8	20	26	中心交互刃	¥6,000		4949022 000062
	SD-216	216	2.0	25.4	32	中心交互刃	¥13,600		4949022 003872
	SD-255	255	2.4	25.4	40	中心交互刃	¥17,700		4949022 003889
	SD-305	305	2.4	25.4	50	中心交互刃	¥21,600		4949022 003896
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 『HRA93.5 高硬度チップ』採用により長切れを実現</li> <li>◆ 独自の刃型で切粉を巻き込まず軽快切断</li> </ul>								

## No. 31 窯業系サイディング用『一刀両断 ダイヤコンパックス』

	品番	外径	刃厚	内径	刃数	刃型	定価	NET	JANコード
	DC-100	100	1.8	20	12	中心交互刃	¥17,000		4949022 003667
	DC-125	125	1.8	20	12	中心交互刃	¥17,000		4949022 003674
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ダイヤ3P・超硬チップ9Pコンビネーション／制振・静音タイプ</li> <li>◆ ダイヤ刃は制限刃(コブ付)を採用、制振台金とダブルの欠損防止効果</li> <li>◆ 刃底を浅くし粉塵も同時に切断、優れた直進性とのダブル効果で、切粉20%カット</li> </ul>									

## No. 32 窯業系サイディング用『一刀両断 オールダイヤモンド』

	品番	外径	刃厚	内径	刃数	刃型	定価	NET	JANコード
	OD-80	80	1.8	20	8	中心交互刃	OPEN		4949022 003971
	OD-100	100	1.8	20	8	中心交互刃	OPEN		4949022 003988
	OD-110	110	1.8	20	8	中心交互刃	OPEN		4949022 003995
	OD-125	125	1.8	20	8	中心交互刃	OPEN		4949022 004008
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ オールダイヤモンド8P／制振・静音タイプ</li> <li>◆ 独自の刃型で切粉を巻き込まず軽快切断</li> </ul>									