

## No. 36 『ニューストロングパワー』 ALC・鉄鋼用

品番	外径	刃厚	内径	刃数	刃型	定価	NET	JANコード
NS-105	105	2.0	20	24	中心交互刃	¥6,900		4949022 003070
NS-125	125	1.8	20	28	中心交互刃	¥7,500		4949022 003087
NS-160	160	2.0	20	32	中心交互刃	¥8,000		4949022 003094
NS-180	180	2.0	20	36	中心交互刃	¥8,300		4949022 003100
NS-255	255	2.6	25.4	80	中心交互刃	¥19,200		4949022 003117
NS-330	330	3.0	25.4	80	中心交互刃	¥19,200		4949022 003131
NS-405	405	3.2	25.4	100	中心交互刃	¥32,900		4949022 003902
ALC-305	305	2.6	25.4	50	中心交互刃	¥16,400		4949022 004596
ALC-355	355	2.6	25.4	50	中心交互刃	¥18,700		4949022 004602

## No. 37 『マックスギア』 鉄鋼・ステンレス兼用

品番	外径	刃厚	内径	刃数	刃型	定価	NET	JANコード
MG-100	100	1.6	20	20	中心CBN-5型	¥6,300		4949022 004831
MG-110	110	1.6	20	22	中心CBN-5型	¥6,500		4949022 004121
MG-125	125	1.6	20	26	中心CBN-5型	¥7,000		4949022 006026
MG-160	160	1.8	20	32	中心CBN-0型	¥7,600		4949022 004855
MG-180	180	1.8	20	36	中心CBN-0型	¥7,900		4949022 004374
MG310-60	310	2.0	25.4	60	中心CBN-0型	¥20,000		4949022 004169
MG-355	355	2.2	25.4	70	中心CBN-0型	¥25,800		4949022 004756

◆ 『火花が出にくい』『焼けが出にくい』『切断速度が速い』ので作業効率UP  
 ◆ 切断可能部材  
 アンゲル鋼・チャンネル鋼・電線管・アルミサッシ・鉄管・各種形鋼・VLP管・ハンガーレール・塩ビパイプ・レースウェイ・各種パイプ・一般軟鋼材・小径丸棒寸切りボルト・各種棒鋼・etc

## No. 38 鉄鋼用『ダンク』

品番	外径	刃厚	内径	刃数	刃型	定価	NET	JANコード
TD-80	80	1.6	20	18	中心CBN-0型	¥7,500		4949022 000116
TD-100	100	1.6	20	22	中心CBN-0型	¥7,600		4949022 000123
TD-110	110	1.6	20	24	中心CBN-0型	¥7,800		4949022 000130
TD-125	125	1.6	20	28	中心CBN-0型	¥8,300		4949022 000147
TD-160	160	1.8	20	36	中心CBN-0型	¥10,300		4949022 000154
TD-180	180	1.8	20	40	中心CBN-0型	¥10,800		4949022 000161
TD-203	203	2.2	25.4	48	中心CBN-0型	¥22,900		4949022 000208
TD-216	216	2.2	25.4	50	中心CBN-0型	¥23,900		4949022 000215
TD-255	255	2.2	25.4	60	中心CBN-0型	¥33,200		4949022 000222
TD-305	305	2.0	25.4	70	中心CBN-0型	¥35,500		4949022 000178
TD-355	355	2.2	25.4	84	中心CBN-0型	¥40,700		4949022 000185
TD-405	405	2.4	25.4	96	中心CBN-0型	¥51,500		4949022 000192

◆ 耐磨耗性に優れた『サーメットチップ』採用により長切れを実現  
 ◆ 『火花が出にくい』『焼けが出にくい』『切断速度が速い』ので作業効率UP