




No.44 『マックスギア 鉄鋼用』 鉄・ステンレス 兼用

 	品番	外径	刃厚	内径	刃数	刃型	定価	JANコード (4949022)
	MG-100	100	1.6	20	20	中心CBN-5型	¥5,200	004831
	MG-110	110	1.6	20	22	中心CBN-5型	¥5,300	004848
	MG-125	125	1.6	20	26	中心CBN-5型	¥5,600	006026
	MG-147	147	1.6	20	30	中心CBN-0型	¥6,200	006460
	MG-160	160	1.8	20	32	中心CBN-0型	¥6,300	004855
	MG-180	180	1.8	20	36	中心CBN-0型	¥6,600	004374
	MG310-60	310	2.0	25.4	60	中心CBN-0型	¥17,500	004169
	MG-355	355	2.2	25.4	70	中心CBN-0型	¥20,900	004756
<p>◆耐摩耗性に優れた『サーメットチップ』採用により長切れを実現</p> <p>◆レーザースリット樹脂埋込み『低切断音タイプ』</p> <p>◆切断可能部材</p> <p> アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・アルミサッシ・鉄管・各種形鋼・VLP管・ハンガーレール・塩ビパイプ・レースウェイ・各種パイプ・一般軟鋼材・小径丸棒・寸切りボルト・各種棒鋼・etc</p>								

No.45 鉄鋼用『ダंक』 鉄・ステンレス 兼用

 	品番	外径	刃厚	内径	刃数	刃型	定価	JANコード (4949022)
	TD-100	100	1.6	20	22	中心CBN-0型	¥7,500	000123
	TD-110	110	1.6	20	24	中心CBN-0型	¥7,700	000130
	TD-125	125	1.6	20	28	中心CBN-0型	¥8,400	000147
	TD-160	160	1.8	20	36	中心CBN-0型	¥9,100	000154
	TD-180	180	1.8	20	40	中心CBN-0型	¥9,400	000161
	TD-216	216	2.2	25.4	50	中心CBN-0型	¥14,500	000215
	TD-255	255	2.2	25.4	60	中心CBN-0型	¥18,000	000222
	TD-305	305	2.0	25.4	70	中心CBN-0型	¥23,700	000178
	TD-355	355	2.2	25.4	84	中心CBN-0型	¥28,300	000185
<p>◆耐摩耗性に優れた『サーメットチップ』採用により長切れを実現</p> <p>◆レーザースリット樹脂埋込み『低切断音タイプ』(外径100mm~180mm)</p>								

No.46 『ステンレスカッター II』

 	品番	外径	刃厚	内径	刃数	刃型	定価	JANコード (4949022)
	ST-100	100	1.6	20	32	中心CBN-5型	¥8,000	003681
	ST-125	125	1.6	20	42	中心CBN-5型	¥9,200	003698
	ST-160	160	1.6	20	52	中心CBN-5型	¥10,600	003704
	ST-180	180	1.6	20	60	中心CBN-5型	¥11,200	003711
	ST-216	216	2.0	25.4	56	中心CBN-5型	¥14,800	003483
	ST-255	255	2.0	25.4	64	中心CBN-5型	¥19,100	003490
	ST-305	305	2.0	25.4	80	中心CBN-5型	¥26,400	003506
	ST-355	355	2.2	25.4	100	中心CBN-5型	¥31,000	003513
<p>◆耐摩耗性に優れた『サーメットチップ』採用により、ステンレスはもちろん、《ガルバリウム鋼板》・《金属系サイディングすべて》に対応</p> <p>◆外径305mmは低速・高速回転兼用タイプ</p>								