



テクニカルデータ
保護等級：IP54
使用温度範囲：-10℃~+60℃
締め付けトルク： 0.6N・m~0.8N・m (6kgf・cm~8kgf・cm)

- 25サイズの豊富なバリエーションにより多用途にご利用いただけます。
- 暖かみのある、ホワイティアイボリー色ですので、室内使用に調和致します。
- ガasketは、トップカバーに入れ込み済になっています。
- 保護等級について、使用に際しての注意点をP3-3に記載してあります。ボックス選定時にご参照下さい。

構成内容

■ UL94HB

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	トップカバー	1	ABS樹脂	ホワイティアイボリー
2	ボディ	1	ABS樹脂	ホワイティアイボリー
3	ガスケット	1	ネオプレン	アイボリー
4	カバースクリュー	2~6	ステンレス鋼	無処理

オプション部品 (別売)



外部取付足
DFLシリーズ
P3-83



取付ベース
GMPシリーズ
P3-83~84



交換用シリコンガスケット
SGKシリーズ
P3-145



ケーブルグラウンド
P5-61~76



プロテクティブベント
PMFシリーズ
P3-139~140