

5 THB390L・401L SERIES

直角L型 防水中継コネクタ



端子ボックス／防水コネクタ／ケーブルグランド



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ボックス/
ホルダー

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- ケーブルグランド部がL型でケーブルを90°曲げたい時などに省スペース化を図れます。
- 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。
- 端子部は3P・6Pの2タイプから選択可能です。
- オプション部品のゴムブッシュを使用して、さまざまな線径のケーブルに対応できます。

テクニカルデータ

保護等級：IP68相当 2bar/1h
水深20mに1時間 試験クリア
使用温度範囲：-40℃～+125℃
EN60529：1991+A1:2000
EN60998-1:2004, EN60998-2-1:2004
※規格の概要はP5-77をご参照ください。



定格・仕様

定格電圧	AC450V
定格電流	24A
適合電線	より線0.5mm ² ～2.5mm ²

構成内容

■ PA66GF = 「ポリアミド66ガラスファイバー入り」の略称

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ボディ	1	PA66GF (UL94V-0)	ブラック
2	ケーブルグランド	1	PA66 (UL94V-2)	ブラック
3	L型ケーブルグランド	1	PA66 (UL94V-2)	ブラック
4	ガスケット	2	シリコンゴム	グリーン
5	ゴムブッシュ	2	TPE	グリーン
6	端子台	1	PA66GF (UL94V-0)	ブラック・ブラウン
7	端子ネジ	6～12	鉄 (M3 マイナス)	亜鉛メッキ