

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーシング/
グラウンドアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースアルミサッシ
ケースメタル
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ボックス/
ホルダーアクセサリ
/シールド/
熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- OSシリーズは高さ13種、幅8種、奥行5種の351サイズのケースシリーズです。
- すべての面が前面パネルとして利用できる万能型ケースです。
- パネル・フレーム、側板、天板、底板はシルバー、ブラックの組み合わせができます。
- オプションのmountブラケット、チルトスタンドの取付は穴加工をして固定して下さい。

- 高さが44、88、132.5、177、221.5のW寸430 (431) mmはmountブラケットを利用してEIA規格ラックケースになります。高さが49、99、149、199、249、299のW寸430 (431) mmはmountブラケットを利用してJIS規格ラックケースになります。ラックmountタイプについてはカタログP10-25~26、P10-29 をご覧下さい。

