



1 SRE44-315 / 420

- 19インチEIA規格ラック用収納棚です。19インチキャビネットラックにも取付可能です。
- 幅広なので収納面が有効に使えます。
- SRE44-315/420は、棚板と側板が一体型になっています。
- ラックの開口寸法がメーカーにより異なる場合が稀にありますので、ご確認の上ご使用下さい。



構成内容 (SRE44-315、SRE44-420)

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	棚板	1	鋼板 SPCC t1.6	黒半つや・ベージュ (5Y7/1) / 塗装

構成内容 (SRE88-315~SRE400-525)

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	棚板	1	鋼板 SPCC t1.6	黒半つや・ベージュ (5Y7/1) / 塗装
2	側板	左右各1	鋼板 SPCC t2.0、SECC t2.0 (SRE400のみ)	黒半つや・ベージュ (5Y7/1) / 塗装
3	取付ビス	6	鉄M4×6皿ビス	三価黒クロメート

オプション部品 (別売)



ラック取付化粧ビス
RTシリーズ
P11-30

ラック取付化粧ビス
RZシリーズ
P11-30

ナイロンワッシャー付化粧ビス
RWシリーズ
P11-30

ラック収納棚落下防止バー
BRシリーズ
P11-31

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ボックス/
ホルダー

アクセサリ
/シールド/
熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内