



型番目次 / Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ステンレス ボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブル グランド

アルミ フレーム/ヒートシンク ケース

アルミサッシ ケース

メタル ケース

- 19インチJIS規格ラック用収納棚です。19インチキャビネットラックにも取付可能です。
- 幅広なので、収納面が有効に使えます。
- ラックの開口寸法がメーカーにより異なる場合が稀にありますのでご確認の上ご使用下さい。



構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	棚板	1	鋼板 SPCC t1.6	黒半つや・ベージュ (5Y7/1) / 塗装
2	側板	左右各1	鋼板 SPCC t2.0	黒半つや・ベージュ (5Y7/1) / 塗装
3	取付ビス	6	鉄M4×6皿ビス	三価黒クロメート

フリーサイズ ケース/フリーサイズ パネル

ラックケース/サブラック

棚板 / ラックパネル

電池ボックス/ホルダー

アクセサリ / シールド / 熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内

オプション部品 (別売)



ラック取付化粧ビス RTシリーズ P11-30

ラック取付化粧ビス RZシリーズ P11-30

ナイロンワッシャー付化粧ビス RWシリーズ P11-30

ラック収納棚落下防止バー BRシリーズ P11-31