

キャスター

プレートタイプ (アルミパイプ用)

取付けには、アルミキャスターサポートが2セット必要になります。

外観	車輪材質/色	車輪径(呼称寸法)	タイプ	品番	許容荷重	取付高	偏心	箱入数
	ウレタン レッド	3インチ (75mm相当)	固定	PA503R-2 Red	100daN	103	—	32
			自在	PA503S-2 Red	100daN	103	33	32
			ブレーキ付き自在	PA503S-2B Red	100daN	103	33	32
	ウレタン レッド	4インチ (100mm相当)	固定	PA504R-2 Red	105daN	128	—	24
			自在	PA504S-2 Red	105daN	128	33	24
			ブレーキ付き自在	PA504S-2B Red	105daN	128	33	24

外観	車輪材質/色	車輪径(呼称寸法)	タイプ	品番	許容荷重	取付高	偏心	箱入数
	ウレタン グレー	3インチ (75mm相当)	固定	PA503R-2 Gray	100daN	103	—	32
			自在	PA503S-2 Gray	100daN	103	33	32
			ブレーキ付き自在	PA503S-2B Gray	100daN	103	33	32
	ウレタン グレー	4インチ (100mm相当)	固定	PA504R-2 Gray	105daN	128	—	24
			自在	PA504S-2 Gray	105daN	128	33	24
			ブレーキ付き自在	PA504S-2B Gray	105daN	128	33	24

GAPA-64専用タイプ

プラスチックコーナーサポートGAPA-64 (P29) で取付けが可能です。

外観	車輪材質/色	車輪径(呼称寸法)	タイプ	品番	許容荷重	取付高	偏心	箱入数
	ナイロン ホワイト	3インチ (75mm相当)	自在(スチールボディー)	P363S-3	45daN	95	29.5	50
			自在(ステンレスボディー)	P363S-3S	45daN	95	29.5	50



■GAPA-64専用キャスターの取付け方法

- ①プラスチックコーナーサポートGAP-64の溝にキャスターのプレート部を差込みます。
- ②プラスチックコーナーサポートGAP-65にてキャスターが外れないように蓋を閉めます。その際にプラスチックコーナーサポートGAP-64とGAP-65の間に隙間が空いていないことを確認してください。

