


フラット型テンポラリー

10T-3、20T-3、150T-3



寸法表

SIZE		t
15	1/2	4
20	3/4	4
25	1	4
32	1 1/2	4
40	1 1/4	4
50	2	6
65	2 1/2	6
80	3	6
100	4	8
125	5	8
150	6	8
200	8	8
250	10	12
300	12	12
350	14	16

接続フランジ	型番	材質
10K	10T-3-04	SUS304
20K	20T-3-04	
150Lb	150T-3-04	

- 特長**
- 標準は60メッシュです。
 - メッシュや寸法の変更、他の接続規格への変更もできます。
 - 外張り仕様、パンチングプレートのみ製作もいたします。
 - 上記以外の材質でも製作いたします。*
- ※同規格のスペーサーが必要になりますので、併せてご用意ください。

テンポラリーストレーナーとは

主に新設の配管を洗浄する際に使用する簡易型のストレーナーです。

■取り付け方法

フラッシング後に取り外すため、短管と組み合わせて取付けます。
 フラッシング後、テンポラリーストレーナーを外しスペーサーを挿入します。
 併せて同規格のスペーサーをご用意されることをお勧めします。

