




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		ターミナル形状 (Terminal Type)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
SMA-LRS (Au) *	Au	Au	ソルダー (Solder)




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		ターミナル形状 (Terminal Type)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
SMA-LRHC (Au) *	Au	Au	半カット (Half Round)


PLUG RECEPTACLES (プラグレセプタクル) RoHS Compliant



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		ターミナル形状 (Terminal Type)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
SMA-PR (Au)	Au	Au	丸棒 (Post)




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		ターミナル形状 (Terminal Type)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
SMA-PRCT (Au)	Au	Au	タブ (Tab)





型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		ターミナル形状 (Terminal Type)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
SMA-PLR (Au) *	Au	Au	丸棒 (Post)

PRINTED CIRCUIT BOARD RECEPTACLES



〈プリント基板用レセプタクル〉 RoHS Compliant




型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
SMA-R-PC (Au)	Au	Au



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)	
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)
SMA-LR4 (Au)	Au	Au



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		適合基板 (Compatible PCB)	基板取付形式 (Attachment Type)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)			
SMA-PC (Au)	Au	Au	1.6mm Max.	エッジマウント (Edge Mount)	1.2max. at DC~6GHz



型番 (Model No.)	表面処理 (Finish)		基板取付形式 (Attachment Type)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
	本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)		
SMA-PCF (Au) *	Au	Au	エッジサーフェイスマウント (Edge Surface Mount)	1.2max. at DC~6GHz

●★印のついたものは小ロット (10個以下) で承っております。
 ●*印のついたものは受注生産品です。 ●本誌の内容は改良のため、予告なく仕様変更・廃盤する場合があります。
 ●表記の寸法は参考数値です。製品をご使用の際は、図面・仕様書をご請求の上、ご確認ください。