

スチール



同タイプのステンレスモデルは52ページにあります。

WKP φ75・100・130・150は
WJ (自在式) と同じ取付ピッチです。
(WKPのストッパー付はありません。)

WK

単位 : mm

車輪径 D	型 式	車 輪 W	ベアリング	ストッパー	許容荷重	取付高 H	取付ピッチ P1×P2	プレート寸法 F1×F2	取付穴径 d	軸 径
75	WK-75 RB	ゴム	○	S	80 kg	100	63×40	95×72	9.5	10
	WK-75 UB	ウレタン	○							
	WK-75 FB	鉄	○		120 kg					
	WK-75 MCE	MCナイロン (成形品)								
	WK-75 MCA	MCナイロン								
	WK-75 MCB	MCナイロン	○							
100	WK-100 RB	ゴム	○	S	130 kg	144	80×45	116×79	10.5	12
	WK-100 UB	ウレタン	○							
	WK-100 FB	鉄	○		180 kg					
	WK-100 MCE	MCナイロン (成形品)								
	WK-100 MCA	MCナイロン								
	WK-100 MCB	MCナイロン	○							
130	WK-130 RB	ゴム	○	S	180 kg	177	100×56	138×93	11.0	20
	WK-130 UB	ウレタン	○							
	WK-130 FB	鉄	○		250 kg					
	WK-130 MCA	MCナイロン								
	WK-130 MCB	MCナイロン	○							
150	WK-150 RB	ゴム	○	S	200 kg	198	100×56	138×93	11.0	20
	WK-150 UB	ウレタン	○							
	WK-150 FB	鉄	○		300 kg					
	WK-150 MCA	MCナイロン								
	WK-150 MCB	MCナイロン	○							
180	WK-180 RB	ゴム	○	—	220 kg	240	112×63	154×102	11.5	20
	WK-180 FB	鉄	○		400 kg					
	WK-180 MCA	MCナイロン								
	WK-180 MCB	MCナイロン	○							
200	WK-200 RB	ゴム	○	S	250 kg	250	112×63	154×102	11.5	20
	WK-200 UB	ウレタン	○		400 kg					
	WK-200 FB	鉄	○							
	WK-200 MCA	MCナイロン								
	WK-200 MCB	MCナイロン	○							
250	WK-250 RB	ゴム	○	—	330 kg	305	140×80	200×140	14.0	25
	WK-250 UB	ウレタン	○		500 kg					
	WK-250 FB	鉄	○							
	WK-250 MCA	MCナイロン								
	WK-250 MCB	MCナイロン	○							
300	WK-300 RB	ゴム	○	—	350 kg	374	160×90	220×150	14.0	25
	WK-300 FB	鉄	○		600 kg					
	WK-300 MCA	MCナイロン								
	WK-300 MCB	MCナイロン	○							

●Sはストッパー付です。●車輪の種類はP153・154をご覧ください。