

ABC DRP STONE

放電加工後処理及び一般金型材の荒作業から中仕上用研磨作業に最適です。



粒 度		寸 法
# 80	# 240	100× 6×3
# 100	# 280	100×13×3
# 120	# 320	100×13×5
# 150	# 400	150× 6×3
# 180	# 600	150×13×3
# 220	# 800 / #1000	150×13×5

特殊サイズも製作致します。
(1ロット10本単位)
単位：mm

ABC V STONE ABC シャイン STONE

細部、挟部、深部等の作業に最適です。ストーンホルダーのご使用で、一段と効率の良い作業が進められます。



	V ストン		
	100×6×1.5	100×6×3	100×6×6
荒目 #150	荒-1	荒-2	荒-3
中目 #320	中-1	中-2	中-3
細目 #600	細-1	細-2	細-3

単位：mm
(1ロット20本単位)



	シャインストーン		
	100×6×1.5	100×6×3	100×6×6
荒目 #150	A-1	A-2	A-3
中目 #320	B-1	B-2	B-3
細目 #600	C-1	C-2	C-3

単位：mm
(1ロット20本単位)

ABC SUPER CUT STONE



特殊ボンド製法の砥石のため、切れ味が良く目詰まりも少なく、スクラッチが出ないことで、プラスチック金型に最適です。また、型が割れがしにくく、溝部、細部の研磨にも最適です。

粒 度		寸 法(m/m)
# 150	# 400	100× 6×3
# 220	# 600	100×13×3
# 240	# 800	100×13×5
# 280	# 1000	150× 6×3
# 320		150×13×3

廃 盤

台付ホーニング砥石

横型精密ホーニング 盤用記号寸法

型式	寸 法	ホーニング 孔 径
Y	14.5×1×0.8	3.05~3.81
AA	17.5×1.2×1.0	3.81~4.70
H	19.5×1.8×1.5	4.70~6.23
BB	31.7×1.5×1.5	3.81~6.23
A	33×2.5×2	6.23~7.75
G	33×2.5×2.5	7.75~9.27
EE	56×2×2	6.23~9.27
B	44.5×3.5×2.5	9.27~12.45
L	82.5×3.5×2.5	"
D	56×4.5×3	12.45~28.57
C	85.7×4.5×3	"
F	82.5×6.5×5	28.57~79.37

単位：mm

粒 度

- A- # 80
- E5-# 150
- Z2-# 220
- Z8-# 280
- D2-# 320
- V0-# 400
- F0-# 500
- S0-# 600
- A0-# 800
- T0-#1000

硬 度

- 2-極軟
- 3-軟
- 4-中
- 5-硬
- 6-極硬

砥 粒

- W-ホワイトアラウンド砥粒
- C-カーボラウンド砥粒
- G-グリーンカーボラウンド砥粒

