

U Light

Glassfiber reinforced plastic body Grinder

軽量マイクログラインダー「U Light」

軽量・丈夫さを兼ね備えた、使いやすい
「ニュースタイル」ハンドツールです。

●**最軽量 78g**：工業用ハンドグラインダで最軽量を実現

・ニュースタイルの軽快ツール

●**強靱なボディー**：ガラス繊維混入特殊強化樹脂採用

・振動や熱、磨耗に強く安心して使用いただけます

●**使いやすさを追求**

・軽量ならではの長時間作業や女性作業者にも最適です
・樹脂ボディーのため断熱性が高く持ち手が冷えません

●**高精度・高回転・高トルク**

・伝統のUHT 高性能ベーンモーター採用

●**The lightest industrial grinder of 78 grams**

A new-style handy tool

●**A robust body of glass fiber reinforced plastic**

Resistant to vibration, heat, or wear for reliable use

●**Further improved usability**

The lightweight body is easy to handle also for female operators, and is recommended for long hours of use as well.

The plastic body insulates users from chill.

●**High accuracy, high revolution, and high torque**

UHT's time-tested, high performance vane motor is employed.

品番	5000031
品名	U Light (ユーライト)
コレット径	3mm
最高回転数	55,000rpm
適正空気圧	0.5MPa ±0.1MPa
空気量消費	120~180L/min
質量	78g (本体のみ)
全長	165mm (本体のみ)



■**バリ取り・研磨**
Burring and grinding



■**パッケージ**
Package

