

EBS(N) Cシリーズ(高遮断容量型漏電ブレーカ)

RoHS



KEMA CE対応 IEC 電安法 PSE 単相 三相 ELCB



Delivery
納期

ココが
特長

PSE対応の高信頼性漏電ブレーカです。

- 定格遮断容量が35kAと大きく非常に安心です。
- 定格電流15A~100Aまでラインナップを充実させました。
- 容易に付属装置の取付が可能です。
- 認証試験を通じたCEマーキング対応品です。

1台から注文OK!

出荷日

1~10台 翌日(当日)

11台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

WOS・FAXでご注文、お見積りの際はメーカーコード「LSI」を入力・記入ください。



タイプ	アンペアフレーム	相数	定格遮断電流 (220V時)	定格電流	感度電流	型式	基準単価		
							1~3台	4~6台	7~10台
標準	50A	三相	35kA	15A	30mA	EBS53C-15A	¥4,860	¥4,280	¥4,180
				20A		EBS53C-20A			
				30A		EBS53C-30A			
				40A		EBS53C-40A			
				50A		EBS53C-50A			
	60A			EBS63C-60A		¥7,100	¥5,980	¥5,880	
	75A			EBN103C-75A		¥7,900	¥6,710	¥6,600	
	100A			EBN103C-100A					

仕様

アンペアフレーム		50AF	60AF	100AF
タイプ		標準型		
型式		EBS53C	EBS63C	EBN103C
定格	使用可能相数	1φ2W, 1φ3W, 3φ3W	1φ2W, 1φ3W, 3φ3W	1φ2W, 1φ3W, 3φ3W
	種数・素子数	3P3E	3P3E	3P3E
	保護機能	過負荷・短絡保護兼用	過負荷・短絡保護兼用	過負荷・短絡保護兼用
	定格電圧AC(V)	220/460	220/460	220/460
	定格インパルス電圧KV	6	6	6
	定格電流(A)	15,20,30,40,50	60	75,100
	定格感度電流(mA)	30	30	30
	動作時間(sec)	0.1以内	0.1以内	0.1以内
定格遮断容量(KA) JIS C8370	AC460V/AC415V	14	14	18
	AC240V/AC220V	30	30	35
	AC110V	-	-	-
開閉寿命(回)	機械的	25000	25000	25000
	電氣的	10000	10000	10000
外形寸法図(mm)	a	75	75	75
	b	130	130	130
	C ₁	60	60	60
	C ₂	64	64	64
	d	82	82	82
製品重量(kg)		0.7	0.7	0.7
トリップテストボタン		有	有	有
漏電表示装置		有	有	有
設置方式		ネジ取付	ネジ取付	ネジ取付
付属装置	補助接点AX			
	警報接点AL			
	外部操作ハンドル D(表面取付形)	取付可能	取付可能	取付可能
	外部操作ハンドル E(拡張形)			
	端子カバー ショートタイプ			
端子カバー ロングタイプ				
取得規格	電気用品安全法 CEマーキング	取得	取得	取得