

EBS FBシリーズ(分電盤型漏電ブレーカ)

RoHS



省スペース ネジ取付 DINレール KEMA IEC 電安法 PSE JIS 単相 三相 MCCB

Delivery 納期

ココが特長

小型省スペース対応の分電盤用漏電ブレーカ

- 分電盤型は、小型タイプで分電盤用として使用できます。
- 定格電流5A~100Aまでラインナップを充実させました。
- 高さ96mm、奥行き60mm、JIS協約寸法です。
- 容易に付属装置の取付が可能です。
- 認証試験を通じたCEマーキング対応品です。
- 5kA、10kAの遮断容量からご選定できます。

1台から注文OK!

出荷日

1~10台	翌日(当日)
11台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



WOS・FAXでご注文、お見積りの際はメーカーコード(LSI)を入力・記入ください。



Order 注文例

型式	EBS32FB-15A
----	-------------

タイプ	アンペアフレーム	相数	定格遮断電流		定格電流	感度電流	型式	基準単価		
			(220V時)					1~3台	4~6台	7~10台
分電盤タイプ (分電盤用)	30A	単相	5kA	5A	30mA	EBS32FB-5A	WEBでご確認 お願いします。			
				10A		EBS32FB-10A				
				15A		EBS32FB-15A				
				20A		EBS32FB-20A				
				30A		EBS32FB-30A				
				40A		EBS52FB-40A				
	50A	10kA	50A	100mA	EBS52FB-50A					
			60A	EBS102FB-60A						
			75A	EBS102FB-75A						
			100A	EBS102FB-100A						
			60A	EBS102FB-60A-100MA						
			75A	EBS102FB-75A-100MA						
30A	三相	5kA	5A	30mA	EBS33FB-5A					
			10A		EBS33FB-10A					
			15A		EBS33FB-15A					
			20A		EBS33FB-20A					
			30A		EBS33FB-30A					
			40A		EBS53FB-40A					
	50A	10kA	50A	100mA	EBS53FB-50A					
			60A	EBS103FB-60A						
			75A	EBS103FB-75A						
			100A	EBS103FB-100A						
			60A	EBS103FB-60A-100MA						
			75A	EBS103FB-75A-100MA						
100A	10kA	100mA	100A	EBS103FB-100A-100MA						

ヒューズ

サーキット
プロテクタ

配線用遮断器

漏電遮断器

仕様

アンペアフレーム		30AF		50AF		100AF	
タイプ		分電盤型					
型式		EBS32FB	EBS33FB	EBS52FB	EBS53FB	EBS102FB	EBS103FB
定格	極数	2	3	2	3	2	3
	種数/素子数	2P2E	3P3E	2P2E	3P3E	2P2E	3P3E
	保護機能	過負荷/短絡保護兼用		過負荷/短絡保護兼用		過負荷/短絡保護兼用	
	定格電圧AC(V)	100~220					
	定格電圧DC(V)	-					
	定格絶縁電圧V	220					
	定格電流(A)	5,10,15,20,30		40,50		60,75,100	
	定格感度電流(mA)	30		30		30,100	
	動作時間(sec)	0.1以内		0.1以内		0.1以内	
定格遮断容量(kA)	AC220V	5	5	5	5	10	10
KSC8321	AC100/110V	5	5	5	5	10	10
IEC60947-2							
外形寸法図(mm)	a	50	75	50	75	75	
	b	96		96		96	
	c	60		60		60	
	d	75.5		75.5		75.5	
製品重量(kg)	0.33	0.44	0.33	0.44	0.46	0.6	
過電流トリップ方式	完全電磁式						
設置方式	ネジ及びDINレール取付*		ネジ及びDINレール取付*		ネジ及びDINレール取付*		
端子台取付ネジサイズ	M5		M5		M8		
付属装置	補助接点AX	取得可能		取得可能		取得可能	
	警報接点AL	取得可能		取得可能		取得可能	
	外部操作ハンドル D(表面取付形)	取得可能		取得可能		取得可能	
	外部操作ハンドル E(拡張形)	取得可能		取得可能		取得可能	
取得規格	端子カバー	取得可能					
	電気用品安全法	取得		取得		取得	
	IEC60947-2	取得		取得		取得	
JIS	取得		取得		取得		

*1: 取付ネジは2本標準添付されています。