

エアベルトサンダー



ベルト幅 >> **12/10mm** タイプ

PAT. セラミックエンドレスベルト (GT-BS12用)



No. **GT-BS12** 消音装置付

付属品
研削ベルト #60…2本
#80…1本



No. **CB12**

ベルト幅 >> **20mm** タイプ

PAT. ジルコニアエンドレスベルト (GT-BS20用)



No. **GT-BS20** (アルミローラーヘッド) 消音装置付
No. **GT-BS20W** (ウレタンローラーヘッド) 消音装置付

付属品
研削ベルト #60…2本
#80…1本



No. **ZB20**

ベルト幅 >> **30mm** タイプ

PAT. ジルコニアエンドレスベルト (GT-BS30用)



No. **GT-BS30** (アルミローラーヘッド) 消音装置付
No. **GT-BS30W** (ウレタンローラーヘッド) 消音装置付

付属品
バーグリップ(補助ハンドル)…1本
研削ベルト #60…2本
#80…1本



No. **ZB30**

品番 No.	適用ベルトサイズ	ベルト周速度 (m/min)	使用空気圧力 (MPa)	無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース継手	全長 (mm)	重量 (g)	付属品
GT-BS12	12/10mm×330mm	1,100	0.6	17,000	0.52	Rc1/4	311	840	コンセント Lレンチ
GT-BS20 (W)	20mm×520mm	2,500	0.6	16,000	0.6	Rc1/4	398	1,300	BPB-2 H1.5
GT-BS30 (W)	30mm×540mm	2,040	0.6	13,000	0.72	Rc1/4	374	1,930	BPB-2 H2 BPB-2 H2.5

*全長…ベルト装着時

選べるローラーヘッド



アルミ製
GT-BS20/BS30
重研削作業に



ウレタン製
GT-BS20W/BS30W
凹凸曲面の仕上げに

品番 No.	サイズ	粒度	入数
CB12-60	12mm×330mm	#60	50枚
CB12-80	12mm×330mm	#80	
CB12-120	12mm×330mm	#120	
入数：20枚			
ZB20-40	20mm×520mm	#40	10枚
ZB20-60	20mm×520mm	#60	
ZB20-80	20mm×520mm	#80	
入数：10枚			
ZB30-40	30mm×540mm	#40	10枚
ZB30-60	30mm×540mm	#60	