

**クッション**  
樹脂リングが芯振れを抑制。  
快適な穴あけ作業がおこなえます。

**プレス結合**  
刃先から六角軸まで  
プレス加工で一体化。  
ドリルが抜けることはありません。

**サイズで色分け**  
リングでサイズごとに  
色分けしています。

**インパクト対応**  
電動充電インパクトドライバー  
に使える強力仕様です。

**面取り角度**  
アンビルにスムーズに入り、  
ボール溝に食い込みません。

**X形シンニング**  
センターポンチ不要で、  
軽力で穴あけができます。


**左右非対称形状**  
切れ味抜群の刃先で、  
切削スピードアップ。

**奥まで届く**  
**LONG**  
ロング仕様

## クッションドリル(鉄工用)

PAT.

鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、  
タップ用穴あけに。  
高硬度HSS(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。



品番 No.	φD (mm)	ℓ (mm)	溝長 (mm)	全長 (mm)	台紙サイズ (mm)	JANコード (4907587)
AMD-2.0	2.0	32	24	82	165×35	600011
AMD-2.5	2.5	40	30	90	165×35	600028
AMD-2.8	2.8	44	33	94	165×35	600035
AMD-3.0	3.0	44	33	94	165×35	600042
AMD-3.2	3.2	48	36	98	165×35	600059
AMD-3.3	3.3	48	36	98	165×35	600066
AMD-3.4	3.4	53	39	103	165×35	600172
AMD-3.5	3.5	53	39	103	165×35	600073
AMD-3.6	3.6	53	39	103	165×35	600189
AMD-3.7	3.7	53	39	103	165×35	600080
AMD-3.8	3.8	58	43	108	165×35	600097
AMD-4.0	4.0	58	43	108	165×35	600103
AMD-4.2	4.2	58	43	108	165×35	600110
AMD-4.3	4.3	58	47	108	165×35	600196
AMD-4.5	4.5	63	47	114	165×35	600127
AMD-4.8	4.8	69	52	120	165×35	600134
AMD-5.0	5.0	69	52	120	165×35	600141
AMD-5.2	5.2	69	52	120	165×35	600202
AMD-5.5	5.5	76	57	127	165×35	600158
AMD-6.0	6.0	76	57	127	165×35	600165

※表組内の色はリングカラーです。



## クッションドリル(コンクリート用)


PAT.

**超硬チップ**  
**非対称形状**



切削抵抗を軽減し、  
低トルクでの被削材  
穿孔を可能にしています。

モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石膏ボードなどの穴あけ、  
プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに。



品番 No.	φD (mm)	溝長 (mm)	全長 (mm)	台紙サイズ (mm)	JANコード (4907587)
ACD-3.0	3.0	45	102	165×35	601018
ACD-3.2	3.2	45	102	165×35	601025
ACD-3.4	3.4	45	102	165×35	601032
ACD-3.5	3.5	45	102	165×35	601049
ACD-3.8	3.8	50	107	165×35	601056
ACD-4.0	4.0	50	107	165×35	601063
ACD-4.3	4.3	50	107	165×35	601070
ACD-4.5	4.5	50	107	165×35	601087
ACD-4.8	4.8	50	107	165×35	601094
ACD-5.0	5.0	50	107	165×35	601100
ACD-5.3	5.3	65	122	165×35	601155
ACD-5.5	5.5	65	122	165×35	601117
ACD-6.0	6.0	65	122	165×35	601124
ACD-6.4	6.4	65	122	165×35	601131
ACD-6.5	6.5	65	122	165×35	601148

※表組内の色はリングカラーです。



## クッションドリル 鉄工用 3本組

内装:10セット

品番 No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JANコード (4907587)
AMD3S-1	2.0 / 2.5 / 3.0mm 各1本	165×50	602305
AMD3S-2	3.0 / 3.5 / 4.0mm 各1本	165×50	602312



## ロングタイプ

内装:10本 外装:200本

品番 No.	φD (mm)	溝長 (mm)	全長 (mm)	台紙サイズ (mm)	JANコード (4907587)
ACD-3.4L	3.4	95	152	200×35	601346
ACD-3.5L	3.5	95	152	200×35	601353
ACD-4.3L	4.3	100	157	200×35	601315
ACD-4.8L	4.8	100	157	200×35	601322
ACD-5.0L	5.0	100	157	200×35	601339
ACD-6.4L	6.4	115	172	200×35	601360

※表組内の色はリングカラーです。

## クッションドリル コンクリート用 3本組

内装:10セット


品番 No.	セット内容	台紙サイズ (mm)	JANコード (4907587)
ACD3S-3.4	3.4mm 3本	165×50	602503
ACD3S-3.5	3.5mm 3本	165×50	602510
ACD3S-4.3	4.3mm 3本	165×50	602527



## クッションドリル(下穴錐)

PAT.

木材・集成材・竹・石膏ボード・樹脂などの穴あけ、  
割れやすい材料の下穴あけに。  
耐久性に優れたストレートシャンクで硬木穴あけ  
もOK。



品番 No.	φD (mm)	ℓ (mm)	溝長 (mm)	全長 (mm)	台紙サイズ (mm)	JANコード (4907587)
ATD-4	3.0	93	62	143	200×35	602015
ATD-5	4.0	103	76	153	200×35	602022
ATD-6	5.0	113	80	163	200×35	602039

※表組内の色はリングカラーです。

