

エアースクレッパー / ガラスカットエアソー

エアースクレッパー



No. GT-ASC5

消音装置付
※スクレッパーは別売です。

パソコンやファックス・コピー機などのリサイクルで発生する電子回路基板にあるICチップの剥離、建築物の外壁モルタルや装飾塗装の剥離に。



使用空気圧力 (MPa)	往復回数 (c.p.m.)	空気消費量 (m ³ /min)	ストローク (mm)	ホース継手	全長 (mm)	重量 (g)	付属品
0.6	7,000	0.28	5	Rc1/4	195.5	810	コンセント BPB-2 L型レンチ H3

ガラスカットエアソー



No. GT-AS10G

消音装置付
※ブレードは別売です。



フロントガラスの分別リサイクルに。



約30秒で1枚のカットが可能

使用空気圧力 (MPa)	往復回数 (c.p.m.)	空気消費量 (m ³ /min)	ストローク (mm)	ホース継手	全長 (mm)	重量 (g)	付属品
0.6	5,000	0.28	10	Rc1/4	195.5	810	コンセント BPB-2 L型レンチ H3

納期についてはお問い合わせください。

スクレッパー (GT-ASC5用)



No. ASC-25-8



No. ASC-50-8

品番 No.	ブレード幅 (mm)	軸径φ (mm)	用途
ASC-25-8	25	8	ICチップ用
ASC-50-8	50	8	ICチップ、外壁用

ガラスカット超硬ブレード (GT-AS10G用)



品番 No.	仕様	用途
ASB-10G	厚み3mm 10山	フロントガラスカット専用

※GT-AS10、AS100には取り付けできません。