

ニュー雨樋ビス

雨樋の施工に、釘穴にも施工できる軸細タイプ



ステンレスSUS410 ニュー雨樋ビス

商品コード	仕様	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
		d×L1 (L2)	D				
719030S	ステンレス	3.6×30(21)	8.0	500	10	5.50	52713 9
719040S	ステンレス	3.6×40(30)	8.0	400		6.00	52714 6
719050S	ステンレス	3.6×50(30)	8.0	300		6.50	56540 7
71903BS	ステンレス 黒	3.6×30(21)	8.0	500		5.80	52788 7
71904BS	ステンレス 黒	3.6×40(30)	8.0	400		6.30	52789 4
71903TS	ステンレス 茶	3.6×30(21)	8.0	500		5.80	57218 4
71904TS	ステンレス 茶	3.6×40(30)	8.0	400		6.30	57219 1

※本製品は、SUS410を使用しており錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

ラスパート ニュー雨樋ビス

商品コード	仕様	サイズ(mm)		1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	価格 (円/本)	JANコード 49 03768
		d×L1 (L2)	D				
719030R	ラスパート	3.6×30(21)	8.0	500	10	2.70	52715 3
719040R	ラスパート	3.6×40(30)	8.0	400		3.00	52716 0
719050R	ラスパート	3.6×50(30)	8.0	300		3.30	56541 4
71903BR	ラスパート 黒	3.6×30(21)	8.0	500		3.00	52790 0
71904BR	ラスパート 黒	3.6×40(30)	8.0	400		3.30	52791 7
71903TR	ラスパート 茶	3.6×30(21)	8.0	500		3.00	57216 0
71904TR	ラスパート 茶	3.6×40(30)	8.0	400		3.30	57217 7



ラスパート



黒



茶



汎用ねじ

特定の建材
工法用のねじ

屋根・板金
役物施工用

機械用連結ねじ

軽鉄・コンクリート
ALC・その他用

タッピング
木ねじ