

# ステンレス ナベ ブロンズ



■ステンレスSUS410 ナベ ブロンズ

商品コード	サイズ (mm)			適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1 (L2)	D	働き					
69413NB	4×13 (13)	8.2	4	1.2~3.2	1000	10	10.80	49 03768 36446 8
69416NB	4×16 (16)	8.2	7				12.25	36447 5
69419NB	4×19 (19)	8.2	10	500	10	13.50	36448 2	
69425NB	4×25 (25)	8.2	16			15.90	36449 9	
69430NB	4×30 (30)	8.2	21			18.10	36649 3	

# 三価ユニクロ シーリング ナベ



■三価ユニクロ シーリング ナベ

商品コード	サイズ (mm)			適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1 (L2)	D	働き					
69416NZ	4×16 (16)	8.2	4	1.2~3.2	500	10	14.70	49 03768 48536 1
69419NZ	4×19 (19)	8.2	7				15.50	48537 8
69425NZ	4×25 (25)	8.2	13	1.6~4.5	400	10	16.50	48538 5
69430NZ	4×30 (30)	8.2	18				18.00	48539 2
ⓐ 69516NZ	5×16 (16)	9.6	4				16.30	48540 8
ⓐ 69519NZ	5×19 (19)	9.6	7	300	10	16.80	48541 5	
ⓐ 69525NZ	5×25 (25)	9.6	13			18.00	48542 2	
ⓐ 69530NZ	5×30 (30)	9.6	18	200	10	18.80	48543 9	
ⓐ 69535NZ	5×35 (35)	9.6	21			19.50	48544 6	

ⓐ受注生産品ですので、納期お問い合わせください。

# ステンレス シーリング ナベ パシペート



■ステンレスSUS410 シーリング ナベ パシペート

商品コード	サイズ (mm)			適応板厚 (mm)	1箱容量 (本)	ケース入数 (箱)	単価 (円/本)	JANコード
	d×L1 (L2)	D	働き					
69416PZ	4×16 (16)	8.2	4	1.2~3.2	500	10	23.30	49 03768 48545 3
69419PZ	4×19 (19)	8.2	7				24.10	48546 0
69425PZ	4×25 (25)	8.2	13	1.6~4.5	400	10	26.10	48547 7
69430PZ	4×30 (30)	8.2	18				28.30	48548 4
69435PZ	4×35 (35)	8.2	21				29.60	57314 3
ⓐ 69516PZ	5×16 (16)	9.6	4	350	10	28.70	48549 1	
69519PZ	5×19 (19)	9.6	7			29.50	48550 7	
ⓐ 69525PZ	5×25 (25)	9.6	13	300	10	33.30	48551 4	
ⓐ 69530PZ	5×30 (30)	9.6	18			36.00	48552 1	
ⓐ 69535PZ	5×35 (35)	9.6	21	200	37.80	48553 8		

ⓐ受注生産品ですので、納期お問い合わせください。