

ガチネジ 高強度

14012926081



特徴 ねじの緩みを止め、固定します。嫌気性のため締め込んだ時に固着します。使い切りサイズでとってもお得です。液色:緑色 ※ M10 ボルトで約 12 本に使用可能 (目安)

用途 ボルトやねじを使用する箇所に使用。(めがねのフレーム、ドアノブ、自転車のブレーキ等)



ガチねじ中強度

使用例



高強度タイプ (液色:青色) ハジマラーカラー系色	中強度タイプ (液色:赤色) ハジマラーカラー系色
<p>特 大きなねじ、ボルトを かきずり固定。</p> <p>長 外れない永久固定タイプ。</p> <p>用 自転車の荷台の固定、 自転車ブレーキ、 門扉の扉番合わせなど。</p> <p>金属用 鋼製(全種類) 鉄(全種類) (100%)</p>	<p>特 小さなねじ、ボルトを かきずり固定。</p> <p>長 ねじの取り外し可能タイプ。</p> <p>用 めがねのフレーム、 釣具リール、ラジオ、 スチールラック、ドアノブなど。</p> <p>金属用 鋼製(全種類) 鉄(全種類) (100%)</p>

JAN コード	サイズ	注文単位 (ロット)	入数
4979874865120	チュウキョウト [®] 0.5g	2	1
4979874865137	コウキョウト [®] 0.5g	2	1



カタログコード **H C R N**