

## 力強いパワーで楽々カット

POWER DIAMOND CUTTER

# パワーダイヤモンドカッター

ガラス 大理石 樹脂 コンクリート 瓦 タイル 鑄鉄管 刃研ぎ

- 溶着ダイヤモンドで鋭い切れ味。
- ダイヤ溶着部厚み2mmの薄刃で切れ味抜群。
- 強力溶着ダイヤモンドで長寿命。



サイズ Size (mm) 外径×穴径	品番 NO.	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>	Price ¥ (1枚単価)
105×20(15)	DPDK-100	1枚	14,500	8,500
125×22	DPDK-125			11,200

※φ105は15穴ブッシュ付



関連商品 P.321

研磨用  
ディスク

GPサンダー  
&  
ストレート  
ホイール

ベッタン  
&  
マジック  
パット

カップ  
ブラシ

ダイヤ  
カッター  
&  
ディスク

## 刃研ぎやガラス等の切断に!

CUTTER&DISC

# カッター&ディスク

ガラス 大理石 樹脂 コンクリート 瓦 タイル 鑄鉄管 刃研ぎ

- シャープな切れ味。
- スピーディーな切断及び研磨ができます。



サイズ Size (mm) 外径×穴径	品番 NO.	粒度 Grit	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>	Price ¥ (1枚単価)
100×20(15)	HDGD	#120	1枚	12,000	8,600

※15穴ブッシュ付



電着部厚0.9mm×電着部幅8mm×基盤厚0.5mm

## オフセット型だから使いやすい

CUTTER&DISC OFFSET TYPE

# オフセット型カッター&ディスク

ガラス 大理石 樹脂 コンクリート 瓦 タイル 鑄鉄管 刃研ぎ

- タイル、コンクリート、レンガや石材の切断加工に最適です。
- オフセット型なので、スミまで切断しやすくなっています。
- 切れ味が良く、カケが少なく、きれいに仕上がります。



サイズ Size (mm) 外径×穴径	品番 NO.	粒度 Grit	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>	Price ¥ (1枚単価)
105×M10	HDOD	#50/#60	1枚	12,000	9,500



電着部厚1.2mm×電着部幅3mm

## 切れ味抜群の切断カッター

KIRIKOMI CUTTER

# 切り込みカッター

ガラス 大理石 樹脂 コンクリート 瓦 タイル 鑄鉄管 刃研ぎ

- シャープな切れ味。
- スピーディーな切断ができます。



サイズ Size (mm) 外径×穴径	品番 NO.	粒度 Grit	入数 Pack	MAX min <sup>-1</sup>	Price ¥ (1枚単価)
105×20(15)	HDKC	#50/#60	1枚	13,000	7,200

※15穴ブッシュ付



電着部厚1.7mm×電着部幅2.5mm×基盤厚1mm