

FLAP SANDER

フラップサンダー



- スピンドルにベアリング3個を採用し回転効率を高めています。
- 人間工学に基づいたデザインのサイドハンドルで手への負担を軽減します。
- エアーホースが絡みにくい回転式のエアインレット(空気取入れ口)を採用しています。
- ステンレス、アルミ、鉄、プラスチック、合成材、ガラス繊維、木製品などの表面加工、錆落とし、酸化皮膜除去、スケール除去、クリーニング、塗装剥がしなどに最適です。



標準付属品

カブラ(Rc1/4)	1個
交換用スパナ	2個
六角棒レンチ	1個

商品仕様

回転数	取付部	全長	外径	重量	使用圧力	エアー消費量	排気方向
6300min ⁻¹	6mm	265mm	40mm	800g	0.62MPa	0.41m ³ /min	後方

品番 NO.	入数 Pack	Price ¥ (1台単価)
AGSS-FP	1台	29,000

ベルト
グラインダー用

オービタル
サンダー用

切断機用

ミニ
ディスク用

両頭
グラインダー用

ヘアライン
サンダー用

ダイヤモンド
ホイール

その他
電動機械

その他
エアーツール

マンドレール



FLAP SANDER MIRROR FINISHING KIT

フラップサンダー鏡面キット



- フラップサンダーはステンレスの鏡面作業やヘアライン加工を行うのに適しており、その能力を発揮するアイテムをセットし鏡面作業を簡単に行っていただくキットを作りました。
- ①から順番にご使用ください。
- ④には青棒等の研磨剤を塗ってご使用ください。



キット内容

商品名 Name	粒度	品番 NO.	入数 Pack
フラップサンダー		AGSS-FP	1台
①軸付フラップホイールΦ50	#120	UF50257	各1個
②軸付フラップホイールΦ50	#240	UF502510	
③軸付ユニロンホイール	#320	NF5025S11	
④軸付サイザルホイール		UFSK5025	
⑤軸付コットンホイール		UFCK5025	

品番 NO.	入数 Pack	Price ¥ (1台単価)
AGSS-FPSET	1台	32,000