

義経 (よしつね)

147 165 190



刃数 52P

静音・制振 サイレントタイプ

カラーレーザーリット入り、静音・制振性に優れたサイレントタイプのチップソー。金色に輝く特別仕様のパッケージが店頭での注目を集めます。

チップソー「弁慶」と同時期に製品化されたのが、木工用チップソー「義経」。「弁慶」といえば、「義経」。時代絵巻・源平時代ファンにはたまらないネーミングです。ゴールド台紙を贅沢に使用した店頭注目度も満点なパッケージは、弁慶よりクラスアップの「静音・制振加工チップソー」である事を表しています。弁慶&義経。この2つの木工用チップソーでさらに効率的な切断作業を実現してください。



品番	外径 (mm)	中心穴径 (mm)	切歯幅(刃厚) (mm)	刃数 (P)	静音・制振	適合機種	JANコード
MAT-TY-147CS	147	20	1.4	52	●	丸	4534587 721127
MAT-TY-165CS	165	20	1.6	52	●	丸	4534587 721134
MAT-TY-190CS	190	20	1.6	52	●	丸	4534587 721141

切断適合材料 ■木材■集成材■合板■パネコート ■MDF材 ■OSB材 ■フローリング材 ■インシュレーションボード ■ファイバーボード ■ラスカット ■カラー合板

ドイツナズマカット PART2

100 110 125 147 165 190



超精密 切刃

イナズマ型窓で切断時の磨耗を低減。ドイツ伝統の超硬チップ採用。発売以来、永くユーザーの心を掴んだチップソーシリーズです。その人気は今も健在!

コストパフォーマンスと切れ味・耐久性のバランスのとれた定番チップソーです。集塵・充電カッターサイズから、165/190mmの定番サイズまで、豊富な品揃えも魅力となっています。充電カッター用チップソー 110mm/125mm 集塵マルノコ用チップソー 100mm/110mm/125mm

110P(165mm) 120P(190mm) 超精密切断用刃をラインナップ。刃厚は 190mm LSP 超精密刃専用

ドイツナズマカットPARTII

品番	外径 (mm)	中心穴径 (mm)	切歯幅(刃厚) (mm)	刃数 (P)	静音・制振	適合機種	JANコード
MAT-D30-100	100	20	1.2	30	—	丸	4534587 251013
MAT-D30-110	110	20	1.2	30	—	丸	4534587 251020
MAT-D42-125	125	20	1.2	42	—	丸	4534587 251037
MAT-D52-147	147	20	1.4	52	—	丸	4534587 251044
MAT-D52-165	165	20	1.6	52	—	丸	4534587 251655
MAT-D52-190	190	20	1.6	52	—	丸	4534587 251907
MAT-D64-165	165	20	1.6	64	—	丸	4534587 252652
MAT-D64-190	190	20	1.6	64	—	丸	4534587 252904
MAT-D72-165	165	20	1.6	72	—	丸	4534587 253161
MAT-D72-190	190	20	1.6	72	—	丸	4534587 253192
MAT-D90-165	165	20	1.6	90	—	丸	4534587 254168
MAT-D90-190	190	20	1.6	90	—	丸	4534587 254199
MAT-D110-165	165	20	1.6	110	—	丸	4534587 255653
MAT-D120-190	190	20	1.6	120	—	丸	4534587 256902

切断適合材料 ■木材■集成材■合板■MDF材 ■OSB材 ■カラー合板

ドイツスーパードラゴン

165 190



刃数 52P

段付加工

薄刃設計

特殊段付き加工で、刃厚 1.3mmの薄刃を実現！鋭く切り込む！

段付き加工チップソーの原点とも言える「ドイツスーパードラゴン」チップソー。ドイツナズマチップソーの上を行く、耐久性と切断時の摩擦の低減で、人気も高い一品です。1.3mm刃厚を採用したチップは、通常刃厚1.6mmと比べても切断時の抵抗は歴然です。刃厚が薄い為、スタイロフォーム材もスイスイカット出来ます。作業効率も大幅にUP!!



抵抗の少ない薄刃1.3mmは、スタイロフォームカットにも適しています。



特殊段付き加工 実用新案登録済

品番	外径 (mm)	中心穴径 (mm)	切歯幅(刃厚) (mm)	刃数 (P)	静音・制振	適合機種	JANコード
MAT-YSD-165DS	165	20	1.3	52	—	丸	4534587 111652
MAT-YSD-190DS	190	20	1.3	52	—	丸	4534587 111904

切断適合材料 ■木材■集成材■合板■パネコート ■MDF材 ■OSB材 ■フローリング材 ■パーチクルボード ■インシュレーションボード ■ファイバーボード ■ラスカット ■ラスボード ■カラー合板 ■スタイロフォーム

ブラックパールサイレント BLACK PEARL Silent

100 125 165 190 190



2層フッ素コート

静音・制振 サイレントタイプ

■静音・制振 サイレント仕様  
ブラックのフッ素コート仕様に強く滑りの良い切断を実現します。

■静音・制振サイレント仕様でお求めやすいバリュープライズゾーン。  
新登場 2層コート!! ブラックパール・フッ素コーティング仕上げ!  
切粉・ヤニに強く滑りの良い切刃。  
サイズは、165mm/190mm 電動マルノコ用 (木工用) 190mm 卓上・スライド丸鋸サイズ、充電・集塵マルノコ用 (木工機械) 木工・石こうボード用 100mm 125mm とラインナップも充実!!



切断適合材料 ■木材 ■集成材 ■合板 ■パネコート ■MDF材 ■OSB材 ■フローリング材 ■インシュレーションボード ■ファイバーボード ■ラスカット ■カラー合板

品番	外径 (mm)	中心穴径 (mm)	切歯幅(刃厚) (mm)	刃数 (P)	静音・制振	適合機種	JANコード
木工・石こうボード用 集塵・充電丸鋸サイズ							
MAT-BLPS-100	100	20	1.2	30	BP 白	丸	4534587 240031
MAT-BLPS-125	125	20	1.2	42	BP 白	丸	4534587 240048
電動丸鋸サイズ							
MAT-BLPS-165	165	20	1.6	52	BP 白	丸	4534587 240017
MAT-BLPS-190	190	20	1.6	52	BP 白	丸	4534587 240024
スライド卓上丸鋸サイズ							
MAT-BLPS-190S	190	20	2.0	72	BP 白	丸	4534587 240055