

TA-16,16L



水道法基準適合品



■ 特 長

1. 弁体ディスク・ガスケット及びL型ホース継手(TA-16L)以外の材質は、全てステンレス鋼を使用しているため、耐食性、耐久性に優れています。
2. 広い作動圧力(0.01~1.0MPa)で、安定した排気量が得られます。
3. コンパクトなため、わずかなスペースで取付けが可能です。
4. 弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。
5. TA-16は、オプションの配管接続用部品を取付けることにより、任意の排気管接続が容易に行えます。



TA-16

TA-16L

■ 仕 様

型 式		TA-16	TA-16L
適 用 流 体		冷温水	
適 用 圧 力		0.01~1.0MPa	
最 高 温 度		90℃	
材 質	本 体・ふ た フ ロ ー ト	ステンレス鋼	
	弁 体 ディスク ガ ス ケ ッ ト	合成ゴム	
接 続	入 口	JIS R	
	出 口	JIS Rc	φ6(ホース内径)

■ 寸法及び質量

●TA-16

呼び径	d	H	質量(g)
15A	R 1/2	118	660
20A	R 3/4	120	680
25A	R 1	124.5	740

