

ES-10,11

- ベローズ
- スリーブ
- ボール
- 単式
- 複式
- PTFE
- 銅管用



ES-10-100

■ 特 長

1. SHASE-S003スリーブ形伸縮管継手(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠して製作しています。
2. 伸縮長さが大きいので、管継手や固定点を少なくでき、経済的です。
3. タフリングの使用により、注油の必要が無く、保守・管理が容易です。また、摺動がスムーズで、気密性に優れています。
4. ウォーターハンマーや衝撃等にも堅牢で耐久性に優れています。
5. スリーブ表面には硬質クロムメッキが施しており、耐食性、耐摩耗性に優れています。

■ 仕 様

型 式	ES-10-100	ES-10-200	ES-11-100	ES-11-200
適 用 流 体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体			
適 用 圧 力	1.0MPa		2.0MPa	
最 高 温 度	220℃			
最 大 伸 縮 長 さ	100mm (伸び20mm 縮み80mm)	200mm (伸び40mm 縮み160mm)	100mm (伸び20mm 縮み80mm)	200mm (伸び40mm 縮み160mm)
材 質	本 体	球状黒鉛鋳鉄 ※		
	ス リ ー ブ	圧延鋼材		
接 続	JIS 10K RFフランジ		JIS 20K RFフランジ	
耐 圧 試 験 (水 圧)	1.5MPa		3.0MPa	

※ 250A以上はねずみ鋳鉄となります。