

φ28 イレクター

□ φ28 イレクターパイプ

Erector System

φ28 イレクター

φ32 イレクター

φ42 イレクター

ステンイレクター

クリフオームフラスコン

キャスター

φ28 H-4000
φ28 イレクターパイプ




- カラー：アイボリー、グレー、ブラック、ブルー、イエロー、ウォームグレー、ガーデニンググリーン
- 備考：曲げ加工可能

鋼材厚さ 0.7

φ28 HC-4000 BL
φ28 スパイラルパイプ




- カラー：ブラック+イエロー
- 備考：曲げ加工可能

鋼材厚さ 0.7

φ28 HPS-4000 PSL
φ28 パールシルバーパイプ




- カラー：パールシルバー
- 備考：曲げ加工可能、接着不可

鋼材厚さ 0.7

φ28 HPS-4000 IVO
φ28 イレクターパイプ




- カラー：アイボリー
- 備考：曲げ加工可能、接着不可

鋼材厚さ 0.7

φ28 HGA-4000 EPE EBL
φ28 導電パイプ




導電対応

- カラー：ブラック
- 備考：曲げ加工可能、接着不可

鋼材厚さ 0.7

φ28 HGA-4000 ABS EGR
φ28 導電カラーパイプ




導電対応

- カラー：ウォームグレー
- 備考：曲げ加工不可、接着不可

鋼材厚さ 0.7

φ28 HGD-4000
φ28 導電ラインパイプ




導電対応

- カラー：アイボリー+ブラック、グレー+ブラック
- 備考：曲げ加工可能

鋼材厚さ 0.7

φ28 HF-4000
φ28 フラットパイプ




- カラー：アイボリー、グレー
- 備考：リブカット可能、曲げ加工不可

鋼材厚さ 0.7

φ28 HFGA-4000 ABS EGR
φ28 導電フラットパイプ




導電対応

- カラー：ウォームグレー
- 備考：リブカット可能、曲げ加工不可、接着不可

鋼材厚さ 0.7

φ28 HPEA-4000
φ28 パネルキャッチ A パイプ




- カラー：アイボリー、ウォームグレー
- 備考：リブカット可能、曲げ加工不可

※使用事例 P.13 参照

鋼材厚さ 0.7

φ28 HPEB-4000
φ28 パネルキャッチ B パイプ




- カラー：アイボリー
- 備考：リブカット可能、曲げ加工不可

鋼材厚さ 0.7

φ28 HPEC-4000
φ28 パネルキャッチ C パイプ




- カラー：アイボリー、グレー、ウォームグレー
- 備考：リブカット可能、曲げ加工不可

鋼材厚さ 0.7