


ロッキング・タングレス・インサート メトリック&ユニファイ

在庫販売開始
(最小出荷50個~)

New



■メトリックサイズ ロッキングタイプ タングレス・インサート 2TLM

| 区分 | サイズ | 呼び長さ | 製品番号 | 自由外径 | 適用ドリル径 |
|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|--------|
| ロッキングタイプ メトリック並目ねじ用 | M2.5-0.45 | 1D | 2TLM-M2.5×0.45-1D ロッキング | 3.20~3.40 | 2.6 |
| | | 1.5D | 2TLM-M2.5×0.45-1.5D ロッキング | | |
| | | 2D | 2TLM-M2.5×0.45-2D ロッキング | | |
| | M3-0.5 | 1D | 2TLM-M3×0.5-1D ロッキング | 3.80~4.35 | 3.1 |
| | | 1.5D | 2TLM-M3×0.5-1.5D ロッキング | | |
| | | 2D | 2TLM-M3×0.5-2D ロッキング | | |
| | M4-0.7 | 1D | 2TLM-M4×0.7-1D ロッキング | 5.05~5.60 | 4.2 |
| | | 1.5D | 2TLM-M4×0.7-1.5D ロッキング | | |
| | | 2D | 2TLM-M4×0.7-2D ロッキング | | |
| | M5-0.8 | 1D | 2TLM-M5×0.8-1D ロッキング | 6.20~6.80 | 5.2 |
| | | 1.5D | 2TLM-M5×0.8-1.5D ロッキング | | |
| | | 2D | 2TLM-M5×0.8-2D ロッキング | | |
| | M6-1.0 | 1D | 2TLM-M6×1.0-1D ロッキング | 7.40~7.95 | 6.3 |
| | | 1.5D | 2TLM-M6×1.0-1.5D ロッキング | | |
| | | 2D | 2TLM-M6×1.0-2D ロッキング | | |
| | M8-1.25 | 1D | 2TLM-M8×1.25-1D ロッキング | 9.80~10.35 | 8.4 |
| | | 1.5D | 2TLM-M8×1.25-1.5D ロッキング | | |
| | | 2D | 2TLM-M8×1.25-2D ロッキング | | |
| M10-1.5 | 1D | 2TLM-M10×1.5-1D ロッキング | 11.95~12.50 | 10.5 | |
| | 1.5D | 2TLM-M10×1.5-1.5D ロッキング | | | |
| | 2D | 2TLM-M10×1.5-2D ロッキング | | | |
| M12-1.75 | 1D | 2TLM-M12×1.75-1D ロッキング | 14.30~15.00 | 12.5 | |
| | 1.5D | 2TLM-M12×1.75-1.5D ロッキング | | | |
| | 2D | 2TLM-M12×1.75-2D ロッキング | | | |

注: M2、M2.6のロッキングタイプはございません。

■ユニファイサイズ ロッキングタイプ タングレス・インサート 2TLC/2TLF

| 区分 | サイズ | 呼び長さ | 製品番号 | 自由外径 | 適用ドリル径 |
|------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------|--------|
| ロッキングタイプ ユニファイ並目ねじ用 | U2-56 | 1D | 2TLC-2-56×1D ロッキング | 2.79~3.02 | 2.3 |
| | | 1.5D | 2TLC-2-56×1.5D ロッキング | | |
| | | 2D | 2TLC-2-56×2D ロッキング | | |
| | U4-40 | 1D | 2TLC-4-40×1D ロッキング | 3.66~4.03 | 3.0 |
| | | 1.5D | 2TLC-4-40×1.5D ロッキング | | |
| | | 2D | 2TLC-4-40×2D ロッキング | | |
| | U6-32 | 1D | 2TLC-6-32×1D ロッキング | 4.52~4.90 | 3.7 |
| | | 1.5D | 2TLC-6-32×1.5D ロッキング | | |
| | | 2D | 2TLC-6-32×2D ロッキング | | |
| | U8-32 | 1D | 2TLC-8-32×1D ロッキング | 5.21~5.58 | 4.4 |
| | | 1.5D | 2TLC-8-32×1.5D ロッキング | | |
| | | 2D | 2TLC-8-32×2D ロッキング | | |
| | U10-24 | 1D | 2TLC-10-24×1D ロッキング | 6.20~6.57 | 5.1 |
| | | 1.5D | 2TLC-10-24×1.5D ロッキング | | |
| | | 2D | 2TLC-10-24×2D ロッキング | | |
| | U1/4-20 | 1D | 2TLC-1/4-20×1D ロッキング | 7.88~8.38 | 6.7 |
| | | 1.5D | 2TLC-1/4-20×1.5D ロッキング | | |
| | | 2D | 2TLC-1/4-20×2D ロッキング | | |
| U5/16-18 | 1D | 2TLC-5/16-18×1D ロッキング | 9.65~10.16 | 8.4 | |
| | 1.5D | 2TLC-5/16-18×1.5D ロッキング | | | |
| | 2D | 2TLC-5/16-18×2D ロッキング | | | |
| U3/8-16 | 1D | 2TLC-3/8-16×1D ロッキング | 11.48~11.99 | 10 | |
| | 1.5D | 2TLC-3/8-16×1.5D ロッキング | | | |
| | 2D | 2TLC-3/8-16×2D ロッキング | | | |
| ロッキングタイプ ユニファイ細目ねじ用 | U10-32 | 1D | 2TLF-10-32×1D ロッキング | 6.00~6.50 | 5.0 |
| | | 1.5D | 2TLF-10-32×1.5D ロッキング | | |
| | | 2D | 2TLF-10-32×2D ロッキング | | |
| | U1/4-28 | 1D | 2TLF-1/4-28×1D ロッキング | 7.77~8.28 | 6.6 |
| | | 1.5D | 2TLF-1/4-28×1.5D ロッキング | | |
| | | 2D | 2TLF-1/4-28×2D ロッキング | | |
| | U5/16-24 | 1D | 2TLF-5/16-24×1D ロッキング | 9.65~10.16 | 8.3 |
| | | 1.5D | 2TLF-5/16-24×1.5D ロッキング | | |
| | | 2D | 2TLF-5/16-24×2D ロッキング | | |
| | U3/8-24 | 1D | 2TLF-3/8-24×1D ロッキング | 11.38~11.89 | 9.9 |
| | | 1.5D | 2TLF-3/8-24×1.5D ロッキング | | |
| | | 2D | 2TLF-3/8-24×2D ロッキング | | |