



TRANSFORMERS



P型/端子台式



形式	仕様			絶縁種別	形状	端子ネジ	寸法 mm						重量 (kg)	取付穴 (φ)
	一次電圧	二次電圧	容量				W	H	D	A	B	L		

26V type

形式	一次電圧	二次電圧	容量	絶縁種別	形状	端子ネジ	W	H	D	A	B	L	重量 (kg)	取付穴 (φ)
FRA-50E	110V 100V 0 E	26V 24V 0	50VA	A	P	M4	85	88	94	55	65		1.6	4.5×10
FRA-100E			100VA	A	P	M4	86	96	109	62	78		2.6	4.5×10
FRA-150E			150VA	A	P	M4	96	105	99	66	74		2.7	5.5×10
FRA-200E			200VA	A	P	M4	105	113	109	75	70		3.8	5.5×10
FRA-300E			300VA	A	P	M4	120	120	120	80	81		5.4	7×11
FRA-500E			500VA	A	P	M5	153	156	135	111	82		7.5	6.5×10
FRA-750E			750VA	A	P	M5	153	156	145	111	92		9.2	6.5×10
FRA-1KE			1kVA	A	P	M5	153	156	186	111	122		12.9	6.5×10

26V type

形式	一次電圧	二次電圧	容量	絶縁種別	形状	端子ネジ	W	H	D	A	B	L	重量 (kg)	取付穴 (φ)
FRB-50E	220V 200V 0 E	26V 24V 0	50VA	A	P	M4	85	88	94	55	65		1.6	4.5×10
FRB-100E			100VA	A	P	M4	86	96	109	62	78		2.6	4.5×10
FRB-150E			150VA	A	P	M4	96	105	99	66	74		2.7	5.5×10
FRB-200E			200VA	A	P	M4	105	113	109	75	70		3.8	5.5×10
FRB-300E			300VA	A	P	M4	120	120	120	80	81		5.4	7×11
FRB-500E			500VA	A	P	M5	153	156	135	111	82		7.5	6.5×10
FRB-750E			750VA	A	P	M5	153	156	145	111	92		9.2	6.5×10
FRB-1KE			1kVA	A	P	M5	153	156	186	111	122		12.9	6.5×10

220V type

形式	一次電圧	二次電圧	容量	絶縁種別	形状	端子ネジ	W	H	D	A	B	L	重量 (kg)	取付穴 (φ)
UP-50E	110V 100V 0 E	220V 200V 0	55VA	A	P	M4	85	88	94	55	65		1.6	4.5×10
UP-100E			100VA	A	P	M4	86	96	104	62	73		2.3	4.5×10
UP-150E			150VA	A	P	M4	96	105	99	66	74		2.7	5.5×10
UP-200E			200VA	A	P	M4	105	113	109	75	70		3.8	5.5×10
UP-300E			300VA	A	P	M4	120	120	120	80	81		5.4	7×11
UP-500E			500VA	A	P	M5	153	156	135	111	82		7.5	6.5×10
UP-750E			750VA	A	P	M5	153	156	155	111	102		10.6	6.5×10
UP-1KE			1kVA	A	P	M5	153	156	175	111	122		12.9	6.5×10
UP-2KE			2kVA	A	P	M5	144	215	215	90	170		24.6	7×20
UP-3KE			3kVA	A	P	M5	150	220	230	90	175		28.5	7×20
UP-4KE			4kVA	A	P	M8	250	255	200	180	150		38.0	8×27
UP-5KE			5kVA	A	P	M8	250	255	210	180	165		45.0	8×27