




A10145 提灯式吊バンド

SGP管用の提灯式吊バンド。

- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10145 提灯式吊バンド

単位 (mm)



サイズコード	径称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	F	入数 (個)
0016	15A	1/2	21.7	2.8	25	M 8×25	25	8	
0035	20A	3/4	27.2	2.8	25	M 8×25	25	8	
0040	25A	1	34.0	2.8	25	M 8×25	25	8	
0054	32A	1 1/4	42.7	2.8	25	M 8×25	25	8	
0069	40A	1 1/2	48.6	2.8	25	M 8×25	25	8	
0073	50A	2	60.5	2.8	25	M 8×25	25	8	
0088	65A	2 1/2	76.3	2.8	25	M10×30	25	8	
0092	80A	3	89.1	2.8	25	M10×30	25	8	
0105	100A	4	114.3	2.8	25	M10×30	25	8	
0110	125A	5	139.8	3.2	32	M12×45	36	11	
0124	150A	6	165.2	3.2	32	M12×45	36	11	


A10146 提灯式吊ロック付

SGP管用の提灯式吊バンド。

- 「ロック」は別梱包になります。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10146 提灯式吊ロック付

単位 (mm)



サイズコード	径称 (A)	呼び径 (B)	適合管外径	t	C	締付ボルト径×長さ	D	H	吊ボルト径	入数 (個)
0013	15A	1/2	21.7	2.8	25	M 8×25	25	72	W 3/8	
0028	20A	3/4	27.2	2.8	25	M 8×25	25	74	W 3/8	
0032	25A	1	34.0	2.8	25	M 8×25	25	78	W 3/8	
0047	32A	1 1/4	42.7	2.8	25	M 8×25	25	82	W 3/8	
0051	40A	1 1/2	48.6	2.8	25	M 8×25	25	85	W 3/8	
0066	50A	2	60.5	2.8	25	M 8×25	25	91	W 3/8	
0085	65A	2 1/2	76.3	2.8	25	M10×30	25	98	W 3/8	
0090	80A	3	89.1	2.8	25	M10×30	25	104	W 3/8	
0102	100A	4	114.3	2.8	25	M10×30	25	117	W 3/8	
0117	125A	5	139.8	3.2	32	M12×45	36	144	W 1/2	
0121	150A	6	165.2	3.2	32	M12×45	36	157	W 1/2	

