

## A10609 TNUバンド

耐火二層管(FDP)用のUバンド。


- パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。
- 平板とボルトの結合部は、「40A～100Aはかしめ」「125A～150Aは溶接」になります。
- 電気亜鉛めっき仕上げ。

品番コード A10609 TNUバンド

単位(mm)

サイズコード	サイズ	適合管外径	ねじ径	t	C	P	H	S
0017	40	61・63・65	M10	2.0	25	79	95	34
0021	50	73・75・77	M10	2.0	25	92	100	34
0036	65	89・91・93	M10	2.0	25	105	118	35
0055	75	102・104・106	M10	2.0	25	115	132	35
0060	100	129・131・133	M10	2.0	25	145	163	36
0074	125	155・158・161	W $\frac{1}{2}$	3.2	32	177	190	55
0089	150	182・185・188	W $\frac{1}{2}$	3.2	32	203	220	55

※TNFタイプは、A15375 TNFUバンドをご指示ください。



## A10629 ステンTNUバンド

受注製作


耐火二層管(FDP)用のUバンド。

- パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。
- SUS 304製。

品番コード A10629 ステンTNUバンド

単位(mm)

サイズコード	サイズ	適合管外径	ねじ径	t	C	P	H	S
0010	40	61・63・65	W $\frac{3}{8}$	2.0	25	79	93	35
0024	50	73・75・77	W $\frac{3}{8}$	2.0	25	92	107	35
0039	65	89・91・93	W $\frac{3}{8}$	2.0	25	105	124	35
0043	75	102・104・106	W $\frac{3}{8}$	2.0	25	115	137	35
0058	100	129・131・133	W $\frac{3}{8}$	2.0	25	145	164	35
0062	125	155・158・161	W $\frac{1}{2}$	3.0	32	180	202	55
0077	150	182・185・188	W $\frac{1}{2}$	3.0	32	206	230	55



## A10634 ブラックUバンド

受注製作

SGP管用の床バンド。

- さびにくいので、湿度が高い場所で使用できます。
- 色の変更可能です。
- ポリエステル粉体塗装仕上げ。

