


# BENKAN ステンレス鋼製レジャーサ(同心、偏心)



レジャーサ (同心)

径の呼び (B) 大径×小径	外径 OD	Sch5S		Sch10S		Sch20S	
		内径 ID	厚さ T	内径 ID	厚さ T	内径 ID	厚さ T
1/2	21.7	18.4	1.65	17.5	2.1	16.7	2.5
3/4 × 1/2	27.2	23.9	1.65	23.0	2.1	22.2	2.5
1 × 3/4, 1/2	34.0	30.7	1.65	28.4	2.8	28.0	3.0
1 1/4 × 1, 3/4, 1/2	42.7	39.4	1.65	37.1	2.8	36.7	3.0
1 1/2 × 1 1/4, 1, 3/4, 1/2	48.6	45.3	1.65	43.0	2.8	42.7	3.0
2 × 1 1/2, 1 1/4, 1, 3/4	60.5	57.2	1.65	54.9	2.8	53.5	3.5
2 1/2 × 2, 1 1/2, 1 1/4, 1	76.3	72.1	2.1	70.3	3.0	69.3	3.5
3 × 2 1/2, 2, 1 1/2, 1 1/4	89.1	84.9	2.1	83.1	3.0	81.1	4.0
3 1/2 × 3, 2 1/2, 2, 1 1/2, 1 1/4	101.6	97.4	2.1	95.6	3.0	93.6	4.0
4 × 3 1/2, 3, 2 1/2, 2, 1 1/2	114.3	110.1	2.1	108.3	3.0	106.3	4.0
5 × 4, 3 1/2, 3, 2 1/2, 2	139.8	134.2	2.8	133.0	3.4	129.8	5.0
6 × 5, 4, 3 1/2, 3, 2 1/2	165.2	159.6	2.8	158.4	3.4	155.2	5.0
8 × 6, 5, 4, 3 1/2	216.3	210.7	2.8	208.3	4.0	203.3	6.5
10 × 8, 6, 5, 4	267.4	260.6	3.4	259.4	4.0	254.4	6.5
12 × 10, 8, 6, 5	318.5	310.5	4.0	309.5	4.5	305.5	6.5

注) 径の呼び12B(300A)迄は通常1シームとなりますので、シームレス品(径の呼び10B(250A)迄)を御希望の場合は事前御打合せ願います。

◎ 概略重量は基準寸法による計算値であり、ステンレス鋼(SUS304)の比重 7.93g/cm<sup>3</sup> を使用しています。