



▶ 防水ストレートバックシェル

2 .CE02-18BS-S-D(R1)

① ② ③ ④ ⑤



10SL~16サイズ



18~36サイズ

①シェルサイズ	10SL,12S,14S,16,18, 20, 22, 24, 28, 32, 36
②型式	B：バックシェル
③形状	S：ストレート
④防水性	S：防水
⑤外観色相 (RoHS 対応)	三価クロメート処理 (黒色)

材質 / 処理

アルミ合金 / 三価クロメート処理 (黒色)

シェルサイズ	品名	L	A	B	C	D	V	W
10SL	CE02-10SLBS-S-D(R1)	20.2	18.6	6.5	6.6	17.9	9/16-24UNEF-2B	5/8-24UNEF-2A
12S	CE02-12SBS-S-D(R1)	20.0	21.6	6.5	6.6	20.8	11/16-24UNEF-2B	5/8-24UNEF-2A
14S	CE02-14SBS-S-D(R1)	25.0	22.3	7.38	9.8	20.4	3/4-20UNEF-2B	3/4-20UNEF-2A
16,16S	CE02-16BS-S-D(R1)	28.0	26.5	6.98	13.0	23.4	7/8-20UNEF-2B	7/8-20UNEF-2A
18	CE02-18BS-S-D(R1)	31.0	30.4	10.5	16.22	26.73	1-20UNEF-2B	1-20UNEF-2A
20	CE02-20BS-S-D(R1)	35.0	34.9	10.9	17.8	31.6	1 1/8-18UNEF-2B	1 3/16-18UNEF-2A
22	CE02-22BS-S-D(R1)	35.0	36.4	10.9	17.8	32.4	1 1/4-18UNEF-2B	1 3/16-18UNEF-2A
24	CE02-24BS-S-D(R1)	40.5	40.0	12.2	21.0	36.6	1 3/8-18UNEF-2B	1 7/16-18UNEF-2A
28	CE02-28BS-S-D(R1)	45.0	47.2	11.9	21.0	40.0	1 5/8-18UNEF-2B	1 7/16-18UNEF-2A
32	CE02-32BS-S-D(R1)	50.0	51.4	10.0	25.8	47.0	1 7/8-16UN-2B	1 3/4-18UNS-2A
36	CE02-36BS-S-D(R1)	55.0	58.4	10.0	33.8	53.1	2 1/8-16UN-2B	2-18UNS-2A

※シェルサイズ：嵌合部ネジの呼び径のインチ寸法に 16 を乗じた数で表します。

例：ネジ寸法 1 1/8-18UNEF-2A

(ネジ外径が 1 1/8 インチで 1 インチ 18 山を表す) の場合、1 1/8×16 で 18 サイズとなります。

※ UNEF-2A, UNS-2A, UNEF-2B, UN-2B

UNEF, UNS, UN: ユニファイネジ

2A:2 等級のオネジ


2B:2 等級のメネジ

▶ 防水アングルバックシェル

3 .CE-18BA-S-D(R1)

① ② ③ ④

①シェルサイズ	10SL,18, 20, 22, 24, 28, 32
②形状	BA：アングルバックシェル
③防水性	S：防水タイプ
④外観色相 RoHS 対応	三価クロメート処理 (黒色)



材質 / 処理

アルミ合金 / 三価クロメート処理 (黒色)

シェルサイズ	品名	全長				R	U	(S)	結合ネジ		有効ネジ長さ Y
		L1	L2	C	D				V	W	
10SL	CE-10SLBA-S-D(R1)	30.6	22.5	21.7	20.3	7.9	21.0	(28.9)	9/16-24UNEF-2B	5/8-24UNEF-2A	7.5
18	CE-18BA-S-D(R1)	44.6	34.0	32.4	30.0	13.2	30.2	(43.4)	1-20UNEF-2B	1-20UNEF-2A	7.5
20	CE-20BA-S-D(R1)	50.5	39.6	36.0	33.6	15.0	33.3	(48.4)	1 1/8-18UNEF-2B	1 3/16-18UNEF-2A	7.5
22	CE-22BA-S-D(R1)	50.5	39.6	38.6	36.2	16.3	33.3	(49.6)	1 1/4-18UNEF-2B	1 3/16-18UNEF-2A	7.5
24	CE-24BA-S-D(R1)	60.1	47.9	42.4	40.0	18.2	36.5	(54.7)	1 3/8-18UNEF-2B	1 7/16-18UNEF-2A	7.5
28	CE-28BA-S-D(R1)	60.9	47.9	49.5	46.4	21.3	36.5	(57.8)	1 5/8-18UNEF-2B	1 7/16-18UNEF-2A	7.5
32	CE-32BA-S-D(R1)	69.1	55.1	55.3	52.8	24.6	44.5	(69.1)	1 7/8-16UNEF-2B	1 3/4-18UNEF-2A	8.5

※シェルサイズ：嵌合部ネジの呼び径のインチ寸法に 16 を乗じた数で表します。

例：ネジ寸法 1 1/8-18UNEF-2A

(ネジ外径が 1 1/8 インチで 1 インチ 18 山を表す) の場合、1 1/8×16 で 18 サイズとなります。

※ UNEF-2A, UNEF-2B

UNEF, UNS, UN: ユニファイネジ

2A:2 等級のオネジ

2B:2 等級のメネジ

◎このカタログの仕様等は予告なく変更することがありますので、ご了承願います。

また、掲載している製品の特性、及び仕様は参考値です。製品を使用する際は、最新の納入仕様書で内容のご確認をお願い致します。