


PSBT/PSBT-T/PSC/PSNT

●PPSボルト、ナット、六角穴付ボルト ●PPS bolt, nut, cap bolt ●PPS螺钉, 螺母, 内六角螺钉


RoHS対応製品

仕様

- ボルト
 - ・材質 / PPS (ポリフェニレンサルファイド) ガラス繊維40%入
 - ・色 / うす茶
 - ・熱変形温度 / 1.82MPa...260℃
 - ・U L 規格 / UL94V-0 (材料)
- PTFEワッシャー (KW)
 - ・材質 / PTFE
 - ・色 / 白色不透明
 - ・耐熱温度 / 連続240℃不燃性
 - ・U L 規格 / UL94V-0 (材料)




PSBT-0000ボルト



| ネジ径 | ピッチ-D/H | L | 品番 |
|-----|-------------|----|-----------|
| M4 | 0.7-7-2.8 | 8 | PSBT-0408 |
| | | 10 | PSBT-0410 |
| | | 12 | PSBT-0412 |
| | | 15 | PSBT-0415 |
| | | 20 | PSBT-0420 |
| | | 25 | PSBT-0425 |
| M5 | 0.8-8-3.5 | 8 | PSBT-0508 |
| | | 10 | PSBT-0510 |
| | | 12 | PSBT-0512 |
| | | 15 | PSBT-0515 |
| | | 20 | PSBT-0520 |
| | | 25 | PSBT-0525 |
| M6 | 1.0-10-4 | 10 | PSBT-0610 |
| | | 12 | PSBT-0612 |
| | | 15 | PSBT-0615 |
| | | 20 | PSBT-0620 |
| | | 25 | PSBT-0625 |
| | | 30 | PSBT-0630 |
| M8 | 1.25-13-5.5 | 10 | PSBT-0810 |
| | | 12 | PSBT-0812 |
| | | 15 | PSBT-0815 |
| | | 20 | PSBT-0820 |
| | | 25 | PSBT-0825 |
| | | 30 | PSBT-0830 |
| M10 | 1.5-17-7 | 40 | PSBT-1040 |
| | | 50 | PSBT-1050 |
| | | 20 | PSBT-1220 |
| | | 25 | PSBT-1225 |
| | | 30 | PSBT-1230 |
| M12 | 1.75-19-8 | 40 | PSBT-1240 |
| | | 50 | PSBT-1250 |

ご注文個数 10個~


PSBT-0000-Tセットボルト



| ネジ径 | KW PTFE d-t | L | 品番 |
|-----|-------------|----|-------------|
| M4 | 10-1.0 | 8 | PSBT-0408-T |
| | | 10 | PSBT-0410-T |
| | | 12 | PSBT-0412-T |
| | | 15 | PSBT-0415-T |
| | | 20 | PSBT-0420-T |
| | | 25 | PSBT-0425-T |
| M5 | 12-1.0 | 8 | PSBT-0508-T |
| | | 10 | PSBT-0510-T |
| | | 12 | PSBT-0512-T |
| | | 15 | PSBT-0515-T |
| | | 20 | PSBT-0520-T |
| | | 25 | PSBT-0525-T |
| M6 | 13-1.0 | 10 | PSBT-0610-T |
| | | 12 | PSBT-0612-T |
| | | 15 | PSBT-0615-T |
| | | 20 | PSBT-0620-T |
| | | 25 | PSBT-0625-T |
| | | 30 | PSBT-0630-T |
| M8 | 15-1.5 | 10 | PSBT-0810-T |
| | | 12 | PSBT-0812-T |
| | | 15 | PSBT-0815-T |
| | | 20 | PSBT-0820-T |
| | | 25 | PSBT-0825-T |
| | | 30 | PSBT-0830-T |
| M10 | 17-2.0 | 40 | PSBT-1040-T |
| | | 50 | PSBT-1050-T |
| | | 20 | PSBT-1220-T |
| | | 25 | PSBT-1225-T |
| | | 30 | PSBT-1230-T |


ご注文個数 10個~

PSC-0000六角穴付ボルト



| ネジ径 (ピッチ) | D-H-A | L | 品番 |
|-----------|-----------|----|----------|
| M3 (0.5) | 5.5-3-2.5 | 6 | PSC-0306 |
| | | 8 | PSC-0308 |
| | | 10 | PSC-0310 |
| | | 12 | PSC-0312 |
| | | 15 | PSC-0315 |
| | | 20 | PSC-0320 |
| M4 (0.7) | 7-4-3 | 6 | PSC-0406 |
| | | 8 | PSC-0408 |
| | | 10 | PSC-0410 |
| | | 12 | PSC-0412 |
| | | 15 | PSC-0415 |
| | | 20 | PSC-0420 |
| M5 (0.8) | 8.5-5-4 | 8 | PSC-0508 |
| | | 10 | PSC-0510 |
| | | 12 | PSC-0512 |
| | | 15 | PSC-0515 |
| | | 20 | PSC-0520 |
| | | 25 | PSC-0525 |
| M6 (1.0) | 10-6-5 | 10 | PSC-0610 |
| | | 12 | PSC-0612 |
| | | 15 | PSC-0615 |
| | | 20 | PSC-0620 |
| | | 25 | PSC-0625 |
| | | 30 | PSC-0630 |
| M8 (1.25) | 13-8-6 | 10 | PSC-0810 |
| | | 12 | PSC-0812 |
| | | 15 | PSC-0815 |
| | | 20 | PSC-0820 |
| | | 25 | PSC-0825 |
| | | 30 | PSC-0830 |

PSNT-00ナット



| ネジ径 | ピッチ-D | H | 品番 |
|------|---------|-----|---------|
| M2 | 0.4-4 | 1.6 | PSNT-02 |
| M2.6 | 0.45-5 | 2 | PSNT-26 |
| M3 | 0.5-5.5 | 2.4 | PSNT-03 |
| M4 | 0.7-7 | 3.2 | PSNT-04 |
| M5 | 0.8-8 | 4 | PSNT-05 |
| M6 | 1.0-10 | 5 | PSNT-06 |
| M8 | 1.25-13 | 6.5 | PSNT-08 |
| M10 | 1.5-17 | 8 | PSNT-10 |
| M12 | 1.75-19 | 10 | PSNT-12 |

ご注文個数 10個~

PSBTのカラー品番は半ネジ(S)となります。
 ・ M8-50(S=30) M10-50(S=25)

- スペーサーの選定
- 黄銅 1
- スペーサー
- ジュラコン 2
- スペーサー
- ステンレス 3
- スペーサー
- スチール 4
- スペーサー
- PPS 5
- スペーサー
- PBT 6
- スペーサー
- エコ 7
- スペーサー
- アルミ 8
- スペーサー
- ベーク 9
- スペーサー
- ナイロン/レーン 10
- スペーサー
- ビーク 11
- スペーサー
- ABS 12
- スペーサー
- LED取付 13
- スペーサー
- D-Sub取付 14
- スペーサー
- PTFE 15
- スペーサー
- セラミック/ガス 16
- スペーサー
- チタン 17
- スペーサー
- ポリカーボネート 18
- スペーサー
- ガラエポ 19
- スペーサー
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用 24
- 端子
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子 28
- 取付台
- ケーブル端子 29
- 回路切替 30
- 端子
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックス 33
- パーツ
- インサート 34
- ナット
- ローレット 35
- ツマミ/ナット
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー 38
- 保護チューブ
- ばねポスト 39
- 樹脂 40
- ワッシャー
- 金属 41
- ワッシャー
- 樹脂 42
- ブッシュ
- 樹脂ネジ/ 43
- ボルト/ナット
- 金属ネジ/ボルト/ 44
- ナット/ワッシャー
- 材料資料