


# ポリゴンバンド/ポリゴンバンドミニ


多羽根形状での冷却効果でワークへの蓄熱が少なく、  
専用ドラム装着で必要粒度へのワンタッチ交換が可能です。産業廃棄物が1/3で環境に優しい製品です。



**用途**

- 鉄、ステンレスの研削研磨 ●パイプの内面研磨
- エッジ、穴回りの丸め
- 小さなバリ取り、サビ落とし

**使用上の注意**



## ポリゴンバンド A/Z

ハンドグラインダー
 電気ドリル
 ボール盤



品番	直径(内径)×幅 (mm)	砥材	最高使用回転数	粒度分布												希望小売単価	包装単位			
				24	36	40	60	80	100	120	150	180	240	320	400			600	800	1000
PGB2025-A	20×25	A	20,000r.p.m.				●	●	●	●	●	●	●						490円	10
PGB2525-A	25×25	A	16,000r.p.m.				●	●	●	●	●	●	●						530円	10
PGB3030-A	30×30	A	13,000r.p.m.				●	●	●	●	●	●	●						580円	10
PGB4530-A	45×30	A	9,000r.p.m.				●	●	●	●	●	●	●						690円	10
PGB2025-Z	20×25	Z	20,000r.p.m.			●	●	●	●	●									520円	10
PGB2525-Z	25×25	Z	16,000r.p.m.			●	●	●	●	●									560円	10
PGB3030-Z	30×30	Z	13,000r.p.m.			●	●	●	●	●									610円	10
PGB4530-Z	45×30	Z	9,000r.p.m.			●	●	●	●	●									720円	10

## ポリゴンバンド専用ドラム



品番	サイズ(外径×幅×軸径×軸長)	最高使用回転数	希望小売単価	包装単位
PGBD2025	20×25×6×35(20×25用)	20,000r.p.m.	1,100円	5
PGBD2525	25×25×6×35(25×25用)	16,000r.p.m.	1,260円	5
PGBD3030	30×30×6×35(30×30用)	13,000r.p.m.	1,380円	5
PGBD4530	45×30×6×35(45×30用)	9,000r.p.m.	1,650円	5

## ポリゴンバンドミニ

ハンドグラインダー
 電気ドリル
 ボール盤



品番	直径(内径)×幅 (mm)	砥材	最高使用回転数	粒度分布												希望小売単価	包装単位			
				24	36	40	60	80	100	120	150	180	240	320	400			600	800	1000
PGBM1020	10×20	A	25,000r.p.m.					●	●	●	●	●	●	●	●	●			460円	10
PGBM1220	12×20	A	20,000r.p.m.				●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●			460円	10
PGBM1520	15×20	A	20,000r.p.m.				●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●			460円	10

※▲在庫と納期はお問い合わせください。

## ポリゴンバンドミニ専用ドラム



品番	サイズ(外径×幅×軸径×軸長)	最高使用回転数	希望小売単価	包装単位
PGBDM1020	10×20×6×35(10×20用)	25,000r.p.m.	830円	5
PGBDM1220	12×20×6×35(12×20用)	25,000r.p.m.	830円	5
PGBDM1520	15×20×6×35(15×20用)	20,000r.p.m.	830円	5

●価格は、希望小売単価×包装単位数となります。