




- ① 小さいピッチのため、低騒音、滑らかな走行
- ② 最小曲げ半径
- ③ 汚れを寄せ付けにくい外面形状
- ④ 取付ブラケット組付可能
- ⑤ ねじり走行可能（制限あり）
- ⑥ 開閉可能タイプ



▶ EZチェーン P5.98 ▶ ジッパー P5.68参照



フリースパンの長さ

$FL_G$  = 水平走行

$FL_B$  = ベント走行



### 045型 — 非開閉式

製品番号	$B_i$ [mm]	$B_a$ [mm]	$R$ [mm] 曲げ半径
045.06.□.0	06	12	018 028 038
045.10.□.0	10	16	018 028 038
045.16.□.0	16	22	018 028 038
045.20.□.0	20	26	018 028 038
045.30.□.0	30	36	018 028 038
045.64.□.0	64	70	018 028 038

□に、ご希望の曲げ半径を加えてご記入ください。[例] 045.20.038.0

#### 型番の構成



ご注文例については  
P5.430を参照ください

ヘルプデスク (8:30~20:00)  
電話：03-5819-2500  
E-Mail: helpdesk@igus.co.jp