





共通仕様	
精度等級	KHK R 001 3級*
歯形	並歯
圧力角	20°
材料	S45C
熱処理	歯面高周波焼入れ
歯面硬度	50～60HRC*



* SW はのこ引き仕上げ面です。



R1



RF

* Jシリーズは、表記精度等級「相当品」です。
* 角材表面に脱炭層0.5mm程度があり、硬度が(187HB以下)になっています。

カタログ記号	ピッチ mm (モジュール)	有効歯数	形状	全長				許容伝達力(N)		許容伝達力(kgf)		質量 (kg)	価格 (円)
				A	B	C	D	曲げ強さ	歯面強さ	曲げ強さ	歯面強さ		
SRGCP5-100	CP5 (1.5915)	18	R1	98	15	20	18.41	2290	1460	233	149	0.21	5,000
SRGCP10-100	CP10 (3.1831)	8	R1	98	30	35	31.82	9150	5860	933	597	0.73	5,700
SRGCP15-100	CP15 (4.7746)	5	R1	103	50	50	45.23	22900	14200	2330	1450	1.83	8,800
SRGCP20-100	CP20 (6.3662)	3	R1	98	60	60	53.63	36600	23400	3730	2390	2.48	13,000

カタログ記号	ピッチ mm (モジュール)	歯数	形状	全長				許容伝達力(N)		許容伝達力(kgf)		質量 (kg)	価格 (円)
				A	B	C	D	曲げ強さ	歯面強さ	曲げ強さ	歯面強さ		
SRGCPF5-500	CP5 (1.5915)	100	RF	500	15	20	18.41	2290	1460	233	149	1.08	26,100
SRGCPF5-1000		200		1000								2.17	53,800
SRGCPF10-500	CP10 (3.1831)	50	RF	500	30	35	31.82	9150	5860	933	597	3.75	31,400
SRGCPF10-1000		100		1000								7.49	64,000
SRGCPF15-500	CP15 (4.7746)	33	RF	495	50	50	45.23	22900	14200	2330	1450	8.79	40,800
SRGCPF15-1000		67		1005								17.8	84,000
SRGCPF20-500	CP20 (6.3662)	25	RF	500	60	60	53.63	36600	23400	3730	2390	12.6	51,000
SRGCPF20-1000		50		1000								25.3	97,500

カタログ記号	ピッチ mm (モジュール)	歯数	形状	全長				取付穴位置寸法					
				A	B	C	D	E	F	G	穴数	使用ねじ	
●SRGCPFD5-500J	CP5 (1.5915)	100	RD	500	15	20	18.41	8	25	150	4	M5	
●SRGCPFD5-1000J		200		1000					50	180	6		
●SRGCPFD10-500J	CP10 (3.1831)	50	RD	500	30	35	31.82	14	25	150	4	M10	
●SRGCPFD10-1000J		100		1000					50	180	6		
●SRGCPFD15-500J	CP15 (4.7746)	33	RD	495	50	50	45.23	20	27.5	220	3	M14	
●SRGCPFD15-1000J		67		1005					62.5	220	5		
●SRGCPFD20-500J	CP20 (6.3662)	25	RD	500	60	60	53.63	23	30	220	3	M16	
●SRGCPFD20-1000J		50		1000					60	220	5		

* 標準品のラインナップにない製品もオーダー品として**短納期**で承ります。
詳しくは 12 頁をご覧ください。

平歯車

はずば歯車

内歯車

ラック

 コロムビア
ギア

マイタ

かさ歯車

ねじ歯車

ウォームギヤ

ギヤボックス

その他