




共通仕様	
精度等級	JIS B 1704:1978 4級
歯形	グリーンソン
圧力角	20°
ねじれ角	35°
材料	S45C
熱処理	歯面高周波焼入れ
歯面硬度	50 ~ 60HRC



B3

カタログ記号	歯数比	モジュール	歯数	ねじれ方向	形状	穴径	ボス径	基準円直径	歯先円直径	組立距離	全長	歯先距離
						A	B	C	D	E	F	G
SBS2-3020R SBS2-2030L	1.5	m2	30	R	B4	12	35	60	61.36	40	26.8	21.02
20			L	B3	10	30	40	43.49	45	24.96	16.16	
SBS2.5-3020R SBS2.5-2030L		m2.5	30	R	B4	15	45	75	77.09	50	33.86	26.56
20			L	B3	12	40	50	54.43	55	30.88	18.98	
SBS3-3020R SBS3-2030L		m3	30	R	B4	16	50	90	92.21	55	35.34	26.66
20			L	B3	16	45	60	65.58	70	40.17	26.86	
SBS4-3020R SBS4-2030L		m4	30	R	B4	20	70	120	122.85	75	47.49	37.14
20			L	B3	20	60	80	87.34	90	48.17	32.45	
SBS5-3020R SBS5-2030L		m5	30	R	B4	25	90	150	153.67	90	58.08	42.75
20			L	B3	22	80	100	109.2	110	61.62	38.07	
SBS1-4020R SBS1-2040L	2	m1	40	R	B4	8	25	40	40.52	22	15.02	12.52
20			L	B3	6	16	20	22.08	28	13.73	8.52	
SBS1.5-4020R SBS1.5-2040L		m1.5	40	R	B4	10	38	60	60.75	35	24.93	20.75
20			L	B3	8	25	30	33.08	46	25.45	16.77	
SBS2-4020R SBS2-2040L		m2	40	R	B4	12	40	80	81	45	32.27	26
20			L	B3	12	32	40	44.1	60	34.04	21.02	
SBS2.5-4020R SBS2.5-2040L		m2.5	40	R	B4	15	50	100	101.27	55	39.65	31.27
20			L	B3	12	40	50	55.2	75	43.61	26.3	
SBS3-4020R SBS3-2040L		m3	40	R	B4	20	60	120	121.48	65	45.76	36.47
20			L	B3	16	50	60	66.07	90	50.63	31.52	
SBS4-4020R SBS4-2040L	m4	40	R	B4	20	70	160	162.07	80	53.69	42.07	
20		L	B3	20	60	80	88.5	120	66.24	42.12		
SBS5-4020R SBS5-2040L	m5	40	R	B5	25	100	200	202.54	90	55.02	42.54	
20		L	B3	22	80	100	110.45	140	68.48	42.61		
SBS2.5-3618R SBS2.5-1836L	2	m2.5	36	R	B4	15	55	90	91.29	43	28.38	21.79
18			L	B3	12	38	45	50.3	64	34.06	20.32	
SBS3-3618R SBS3-1836L		m3	36	R	B4	20	60	108	109.53	52	34.82	26.53
18			L	B3	16	46	54	60.28	75	39.78	22.57	
SBS4-3618R SBS4-1836L		m4	36	R	B4	20	70	144	145.99	72	48.84	37.99
18			L	B3	20	60	72	80.19	100	52.51	30.05	
SBS2-4518R SBS2-1845L	2.5	m2	45	R	B4	12	48	90	90.79	40	27.67	22.98
18			L	B3	10	32	36	40.42	60	28.54	15.88	
SBS2.5-4518R SBS2.5-1845L		m2.5	45	R	B4	15	55	112.5	113.49	50	34.94	28.74
18			L	B3	12	40	45	50.35	72	33.19	16.82	
SBS3-4518R SBS3-1845L		m3	45	R	B4	20	65	135	136.24	60	41.65	34.55
18			L	B3	16	48	54	60.69	85	37.82	18.84	
SBS4-4518R SBS4-1845L		m4	45	R	B4	25	80	180	181.57	75	50.98	40.96
18			L	B3	20	62	72	80.86	110	48.03	21.77	
SBS5-4518R SBS5-1845L		m5	45	R	B4	30	100	225	225.81	90	57.9	46.01
18			L	B3	22	80	90	103.87	135	56.02	25.27	

- 【製品特性上の注意】
- ①表記の許容トルクは任意の使用条件で計算した参考値です。詳細については 301 頁をご覧ください。
 - ②表記の歯先円直径、全長、歯先距離は理論値であり、歯先部 R 面取りにより実際とは異なります。
 - ③軸方向力(スラスト)が発生します。詳細は 302 頁をご覧ください。
 - ④穴径は熱処理の影響で多少歪があります。表記の穴径でご使用の際はリーマ等で仕上げ加工してからご使用ください。

*標準品のラインナップにない製品はオーダー品として短納期で承ります。
詳しくは 14 頁をご覧ください。