


寸法図(スタンダードタイプ) (mm)

ストレート TCS



形式	チューブ外径 ϕ D1	チューブ外径 ϕ D2	B1	B2	B3	L1	L2	C1	C2	F1	F2	J	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)
TCS6-6	6	6	54.1	20.8	33.3	29	17	17	17	17.3	19.5	14	10.9	28
TCS6-8		8	54		33.2				18.1	17.2				
TCS8-6	8	6	54	20.7	33.3	29	17	18.1	17	17.3	19.5	14	10.9	29
TCS8-8		8	53.9		33.2				18.1	17.2				



エルボ TCL



形式	チューブ外径 ϕ D1	チューブ外径 ϕ D2	B1	B2	B3	L1	L2	C1	C2	H	F	J	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)
TCL6-6	6	6	50.3	17	33.3	29	17	17	18.1	30.3	17.3	14	9.5	31
TCL6-8		8	50.2		33.2						17.2			
TCL8-6	8	6	50.3	17	33.3	29	17	18.1	18.1	30.2	17.3	14	10.9	32
TCL8-8		8	50.2		33.2						17.2			

