



標準ベルトサイズ



GBタイプ



Uタイプ



● ベルト呼称

Gタイプ **B** **125** **(D)MXL** **6.4** **GB**
ベルト略号 ベルト歯数 ベルト形 (ダブルタイミングベルトの場合はDMXL) ベルト幅(mm) GBタイプ (ベアバック仕様)

Uタイプ **125** **T80** **6.4** **U**
ベルト歯数 ベルト形 ベルト幅(mm) Uタイプ

標準ベルト幅

ベルト呼び幅	ベルト幅(mm)
3.2	3.2
4.8	4.8
6.4	6.4
9.5	9.5

標準ベルトサイズ表

ベルト呼び長さ	歯数	ベルトピッチ 周長(mm)	製造の可否	
			G	U
30	MXL	30	60.96	○
34	MXL	34	69.09	○
35	MXL	35	71.12	○
40	MXL	40	81.28	○
41	MXL	41	83.31	○
45	MXL	45	91.44	○
46	MXL	46	93.47	○
48	MXL	48	97.54	○
49	MXL	49	99.57	○
50	MXL	50	101.60	○
52	MXL	52	105.66	○
53	MXL	53	107.70	○
54	MXL	54	109.73	○
55	MXL	55	111.76	○
56	MXL	56	113.79	○
57	MXL	57	115.82	○
59	MXL	59	119.89	○
60	MXL	60	121.92	○
61	MXL	61	123.95	○
63	MXL	63	128.02	○
65	MXL	65	132.08	○
66	MXL	66	134.11	○
67	MXL	67	136.14	○
68	MXL	68	138.18	○
70	MXL	70	142.24	○
71	MXL	71	144.27	○
72	MXL	72	146.30	○
73	MXL	73	148.34	○
74	MXL	74	150.37	○
75	MXL	75	152.40	○
76	MXL	76	154.43	○
77	MXL	77	156.46	○
78	MXL	78	158.50	○
79	MXL	79	160.53	○
80	MXL	80	162.56	○
81	MXL	81	164.59	○
82	MXL	82	166.62	○
83	MXL	83	168.66	○
85	MXL	85	172.72	○
86	MXL	86	174.75	○
87	MXL	87	176.78	○
88	MXL	88	178.82	○
89	MXL	89	180.85	○
90	MXL	90	182.88	○
91	MXL	91	184.91	○
92	MXL	92	186.94	○
93	MXL	93	188.98	○
94	MXL	94	191.01	○
95	MXL	95	193.04	○
96	MXL	96	195.07	○

標準ベルトサイズ表

ベルト呼び長さ	歯数	ベルトピッチ 周長(mm)	製造の可否	
			G	U
97	MXL	97	197.10	○
98	MXL	98	199.14	○
100	MXL	100	203.20	○
101	MXL	101	205.23	○
102	MXL	102	207.26	○
103	MXL	103	209.30	○
104	MXL	104	211.33	○
105	MXL	105	213.36	○
106	MXL	106	215.39	○
108	MXL	108	219.46	○
109	MXL	109	221.49	○
110	MXL	110	223.52	○
112	MXL	112	227.58	○
114	MXL	114	231.65	○
115	MXL	115	233.68	○
118	MXL	118	239.78	○
120	MXL	120	243.84	○
121	MXL	121	245.87	○
122	MXL	122	247.90	○
123	MXL	123	249.94	○
124	MXL	124	251.97	○
125	MXL	125	254.00	○
126	MXL	126	256.03	○
127	MXL	127	258.06	○
128	MXL	128	260.10	○
130	MXL	130	264.16	○
131	MXL	131	266.19	○
132	MXL	132	268.22	○
134	MXL	134	272.29	○
135	MXL	135	274.32	○
138	MXL	138	280.42	○
140	MXL	140	284.48	○
142	MXL	142	288.54	○
144	MXL	144	292.61	○
(D) 145	MXL	145	294.64	○
(D) 146	MXL	146	296.67	○
(D) 147	MXL	147	298.70	○
(D) 148	MXL	148	300.74	○
(D) 150	MXL	150	304.80	○
(D) 152	MXL	152	308.86	○
(D) 154	MXL	154	312.93	○
(D) 155	MXL	155	314.96	○
(D) 156	MXL	156	316.99	○
157	MXL	157	319.02	○
(D) 158	MXL	158	321.06	○
(D) 160	MXL	160	325.12	○
(D) 162	MXL	162	329.18	○
(D) 165	MXL	165	335.28	○
170	MXL	170	345.44	○
(D) 171	MXL	171	347.47	○

