


ISO-KF フランジタイプ

■ MTK シリーズ (両端 ISO-KF フランジ型)



◆寸法



標準仕様

- 弊社標準長：500, 1000, 1500, 2000
- フレキシ部：SUS 316L
- フランジ：SUS 316
- He リークレート： $<1 \times 10^{-9}$ Pa・m³/sec

(単位：mm)

コード	フランジ	I.D.	O.D.	D	ℓ	板厚	最小 曲げ半径	L (製作長)		L (ブレード付)	
								最短	最長	最短	最長
MTK-010	KF 10	15.0	19.4	30	20	0.15	30	105	3000	130	3000
MTK-016	KF 16	20.0	24.8	30	20	0.15	35	105	3000	130	3000
MTK-025	KF 25	25.4	31.5	40	20	0.20	60	105	3000	150	3000
MTK-040	KF 40	40.0	48.2	55	20	0.20	90	105	3000	150	3000
MTK-050	KF 50	50.0	59.0	75	20	0.20	120	105	3000	150	3000
MTK-080	KF 80	80.0	99.5	114	25	0.25	190	115	2500	150	2500
MTK-100	KF100	102.5	122.0	134	30	0.25	220	125	2500	150	2500

※カタログ掲載のフランジ、長さ以外の仕様も承っています。