


## ISO-KF フランジタイプ

### ■特殊クロス



◆寸法



■材質…SUS304 ■表面処理…G.B.B.


(単位: mm)

コード	フランジ	ΦD	Φd	L
MSK-8010	KF10	30	13.8	30
MSK-8016	KF16	30	20.0	40
MSK-8025	KF25	40	27.2	50
MSK-8040	KF40	55	42.7	65
MSK-8050	KF50	75	60.5	80

### ■レジューサー



◆寸法



■材質…SUS304 ■表面処理…G.B.B.

※異なる規格・サイズの変換フランジの製作も承っています。詳しくはお問い合わせください。

(単位: mm)

コード	フランジ	ΦA	ΦB	ΦC	ΦD
MCK-9010	KF10 KF 16	30	30	13.8	10.5
MCK-9014	KF16 KF 40	30	55	20.0	16.0
MCK-9016	KF10 KF 25	30	40	13.8	10.5
MCK-9025	KF16 KF 25	30	40	20.0	16.0
MCK-9040	KF25 KF 40	40	55	27.2	23.0
MCK-9050	KF25 KF 50	40	75	27.2	23.0
MCK-9060	KF40 KF 50	55	75	42.7	37.1
MCK-9063	KF63 KF 50	75	87	60.5	54.9
MCK-9070	KF40 KF 80	55	114	42.7	37.1
MCK-9080	KF50 KF 80	75	114	60.5	54.9
MCK-9090	KF50 KF100	75	134	60.5	54.9
MCK-9100	KF80 KF100	114	134	89.1	83.1